



100HB-PA

トラック型 重量用ローラーベア入り
P.A ポリウレタン車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質／ポリウレタン [アジブレン®]

- 始動抵抗を極限まで低減。
- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
- 弹性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。



108HB-PA

100HB-PAs

トラック型 重量用ローラーベア入り スッパー付
P.A ポリウレタン車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質／ポリウレタン [アジブレン®]

- 始動抵抗を極限まで低減。
- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
- 弹性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。



107HB-PAs

108HB-PAs

600HB-PA

固定型 重量用ローラーベア入り
P.A ポリウレタン車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質／ポリウレタン [アジブレン®]

- 始動抵抗を極限まで低減。
- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
- 弹性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
- ◆ 600HB-PA シリーズはスッパー付はございません。
- ◆ 上記 100HB-PA シリーズと組み合わせて使用できます。



608HB-PA