



## 100HB<sub>2</sub>-PA

トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り  
P.A ポリウレタン車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／黒色亜鉛めっき
- 車輪材質／ポリウレタン [アジプレン®]

- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐磨耗性能です。
- 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
- 騒音がなく、静かで床に損傷を与えないません。
- ◆全製品ストッパー付はございません。

104HB<sub>2</sub>-PA102HB<sub>2</sub>-PA

## 600HB<sub>2</sub>-PA

固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り  
P.A ポリウレタン車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／黒色亜鉛めっき
- 車輪材質／ポリウレタン [アジプレン®]

- 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐磨耗性能です。
- 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
- 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
- 騒音がなく、静かで床に損傷を与えないません。
- ◆全製品ストッパー付はございません。
- ◆上記100HB<sub>2</sub>-PAシリーズと組み合わせて使用できます。

604HB<sub>2</sub>-PA602HB<sub>2</sub>-PA

## 衝撃を吸収し振動を やわらげ静かな回転

- ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンブラーを採用し軽量化を実現、床にやさしく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。



ポリウレタン [アジプレン®]