

## ツインパワーベルトサイズ一覧表

**D3GT**  
(ピッチ: 3.0mm)

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数	呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
285-D3GT	285.00	95	687-D3GT	687.00	229
288-D3GT	288.00	96	690-D3GT	690.00	230
291-D3GT	291.00	97	693-D3GT	693.00	231
294-D3GT	294.00	98	699-D3GT	699.00	233
297-D3GT	297.00	99	702-D3GT	702.00	234
300-D3GT	300.00	100	705-D3GT	705.00	235
303-D3GT	303.00	101	708-D3GT	708.00	236
309-D3GT	309.00	103	720-D3GT	720.00	240
312-D3GT	312.00	104	729-D3GT	729.00	243
315-D3GT	315.00	105	741-D3GT	741.00	247
318-D3GT	318.00	106	744-D3GT	744.00	248
324-D3GT	324.00	108	750-D3GT	750.00	250
327-D3GT	327.00	109	756-D3GT	756.00	252
330-D3GT	330.00	110	765-D3GT	765.00	255
333-D3GT	333.00	111	774-D3GT	774.00	258
336-D3GT	336.00	112	783-D3GT	783.00	261
339-D3GT	339.00	113	789-D3GT	789.00	263
342-D3GT	342.00	114	810-D3GT	810.00	270
345-D3GT	345.00	115	822-D3GT	822.00	274
348-D3GT	348.00	116	840-D3GT	840.00	280
351-D3GT	351.00	117	852-D3GT	852.00	284
354-D3GT	354.00	118	858-D3GT	858.00	286
357-D3GT	357.00	119	870-D3GT	870.00	290
363-D3GT	363.00	121	882-D3GT	882.00	294
366-D3GT	366.00	122	900-D3GT	900.00	300
369-D3GT	369.00	123	912-D3GT	912.00	304
375-D3GT	375.00	125	924-D3GT	924.00	308
378-D3GT	378.00	126	927-D3GT	927.00	309
381-D3GT	381.00	127	936-D3GT	936.00	312
384-D3GT	384.00	128	948-D3GT	948.00	316
387-D3GT	387.00	129	960-D3GT	960.00	320
393-D3GT	393.00	131	963-D3GT	963.00	321
396-D3GT	396.00	132	966-D3GT	966.00	322
399-D3GT	399.00	133	972-D3GT	972.00	324
402-D3GT	402.00	134	981-D3GT	981.00	327
405-D3GT	405.00	135	993-D3GT	993.00	331
408-D3GT	408.00	136	996-D3GT	996.00	332
414-D3GT	414.00	138	1005-D3GT	1005.00	335
417-D3GT	417.00	139	1008-D3GT	1008.00	336
420-D3GT	420.00	140	1014-D3GT	1014.00	338
423-D3GT	423.00	141	1050-D3GT	1050.00	350
426-D3GT	426.00	142	1059-D3GT	1059.00	353
432-D3GT	432.00	144	1068-D3GT	1068.00	356
444-D3GT	444.00	148	1071-D3GT	1071.00	357
447-D3GT	447.00	149	1086-D3GT	1086.00	362
453-D3GT	453.00	151	1098-D3GT	1098.00	366
456-D3GT	456.00	152	1113-D3GT	1113.00	371
459-D3GT	459.00	153	1137-D3GT	1137.00	379
462-D3GT	462.00	154	1170-D3GT	1170.00	390
471-D3GT	471.00	157	1188-D3GT	1188.00	396
480-D3GT	480.00	160	1212-D3GT	1212.00	404
486-D3GT	486.00	162	1215-D3GT	1215.00	405
489-D3GT	489.00	163	1260-D3GT	1260.00	420
495-D3GT	495.00	165	1290-D3GT	1290.00	430
501-D3GT	501.00	167	1299-D3GT	1299.00	433
504-D3GT	504.00	168	1305-D3GT	1305.00	435
510-D3GT	510.00	170	1326-D3GT	1326.00	442
513-D3GT	513.00	171	1335-D3GT	1335.00	445
519-D3GT	519.00	173	1374-D3GT	1374.00	458
522-D3GT	522.00	174	1386-D3GT	1386.00	462
525-D3GT	525.00	175	1422-D3GT	1422.00	474
531-D3GT	531.00	177	1446-D3GT	1446.00	482
537-D3GT	537.00	179	1521-D3GT	1521.00	507
540-D3GT	540.00	180	1524-D3GT	1524.00	508
543-D3GT	543.00	181	1545-D3GT	1545.00	515
549-D3GT	549.00	183	1569-D3GT	1569.00	523
552-D3GT	552.00	184	1596-D3GT	1596.00	532
558-D3GT	558.00	186	1650-D3GT	1650.00	550
561-D3GT	561.00	187	1680-D3GT	1680.00	560
564-D3GT	564.00	188	1695-D3GT	1695.00	565
570-D3GT	570.00	190	1722-D3GT	1722.00	574
576-D3GT	576.00	192	1851-D3GT	1851.00	617
579-D3GT	579.00	193	1860-D3GT	1860.00	620
582-D3GT	582.00	194	1947-D3GT	1947.00	649
588-D3GT	588.00	196	2025-D3GT	2025.00	675
591-D3GT	591.00	197	2100-D3GT	2100.00	700
594-D3GT	594.00	198	2229-D3GT	2229.00	743
597-D3GT	597.00	199	2340-D3GT	2340.00	780
600-D3GT	600.00	200	2490-D3GT	2490.00	830
603-D3GT	603.00	201	2547-D3GT	2547.00	849
609-D3GT	609.00	203	2790-D3GT	2790.00	930
612-D3GT	612.00	204			
618-D3GT	618.00	206			
624-D3GT	624.00	208			
633-D3GT	633.00	211			
639-D3GT	639.00	213			
642-D3GT	642.00	214			
645-D3GT	645.00	215			
648-D3GT	648.00	216			
651-D3GT	651.00	217			
654-D3GT	654.00	218			
666-D3GT	666.00	222			
672-D3GT	672.00	224			
675-D3GT	675.00	225			
681-D3GT	681.00	227			

## ■標準ベルト幅

ベルト幅(mm)

6.0

9.0

15.0

**D5GT**  
(ピッチ: 5.0mm)

呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数	呼 称	ピッチ周長(mm)	歯数
375-D5GT	375.00	75	1145-D5GT	1145.00	229
385-D5GT	385.00	77	1155-D5GT	1155.00	231
390-D5GT	390.00	78	1165-D5GT	1165.00	233
400-D5GT	400.00	80	1170-D5GT	1170.00	234
405-D5GT	405.00	81	1180-D5GT	1180.00	236
410-D5GT	410.00	82	1190-D5GT	1190.00	238
415-D5GT	415.00	83	1210-D5GT	1210.00	242
420-D5GT	420.00	84	1225-D5GT	1225.00	245
430-D5GT	430.00	86	1250-D5GT	1250.00	250
435-D5GT	435.00	87	1270-D5GT	1270.00	254
440-D5GT	440.00	88	1290-D5GT	1290.00	258
450-D5GT	450.00	90	1315-D5GT	1315.00	263
460-D5GT	460.00	92	1330-D5GT	1330.00	266
465-D5GT	465.00	93	1375-D5GT	1375.00	275
470-D5GT	470.00	94	1390-D5GT	1390.00	278
475-D5GT	475.00	95	1400-D5GT	1400.00	280
485-D5GT	485.00	97	1410-D5GT	1410.00	282
490-D5GT	490.00	98	1440-D5GT	1440.00	288
500-D5GT	500.00	100	1475-D5GT	1475.00	295
505-D5GT	505.00	101	1500-D5GT	1500.00	300
510-D5GT	510.00	102	1530-D5GT	1530.00	306
520-D5GT	520.00	104	1535-D5GT	1535.00	307
525-D5GT	525.00	105	1550-D5GT	1550.00	310
530-D5GT	530.00	106	1585-D5GT	1585.00	317
540-D5GT	540.00	108	1615-D5GT	1615.00	323
545-D5GT	545.00	109	1630-D5GT	1630.00	326
550-D5GT	550.00	110	1675-D5GT	1675.00	335
560-D5GT	560.00	112	1690-D5GT	1690.00	338
565-D5GT	565.00	113	1715-D5GT	1715.00	343
570-D5GT	570.00	114	1800-D5GT	1800.00	360
575-D5GT	575.00	115	1875-D5GT	1875.00	375
580-D5GT	580.00	116	1960-D5GT	1960.00	392
595-D5GT	595.00	119	2115-D5GT	2115.00	423
600-D5GT	600.00	120	2200-D5GT	2200.00	440
610-D5GT	610.00	122	2350-D5GT	2350.00	470
615-D5GT	615.00	123	2495-D5GT	2495.00	499
625-D5GT	625.00	125	2645-D5GT	2645.00	529
635-D5GT	635.00	127	2910-D5GT	2910.00	582
645-D5GT	645.00	129	3120-D5GT	3120.00	624
655-D5GT	655.00	131	3175-D5GT	3175.00	635
670-D5GT	670.00	134	3200-D5GT	3200.00	640
675-D5GT	675.00	135	3430-D5GT	3430.00	686
695-D5GT	695.00	139	3640-D5GT	3640.00	728
700-D5GT	700.00	140	3800-D5GT	3800.00	760
710-D5GT	710.00	142			
720-D5GT	720.00	144			
730-D5GT	730.00	146			
740-D5GT	740.00	148			
750-D5GT	750.00	150			
770-D5GT	770.00	154			
775-D5GT	775.00	155			
800-D5GT	800.00	160			
810-D5GT	810.00	162			
815-D5GT	815.00	163			
825-D5GT	825.00	165			
830-D5GT	830.00	166			
840-D5GT	840.00	168			
845-D5GT	845.00	169			
850-D5GT	850.00	170			
860-D5GT	860.00	172			
870-D5GT	870.00	174			
880-D5GT	880.00	176			
895-D5GT	895.00	179			
900-D5GT	900.00	180			
920-D5GT	920.00	184			
935-D5GT	935.00	187			
960-D5GT	960.00	192			
970-D5GT	970.00	194			
1000-D5GT	1000.00	200			
1015-D5GT	1015.00	203			
1025-D5GT	1025.00	205			
1050-D5GT	1050.00	210			
1080-D5GT	1080.00	216			
1090-D5GT	1090.00	218			
1115-D5GT	1115.00	223			

## ■標準ベルト幅

ベルト幅(mm)

9.0

15.0

25.0

※ツインパワーベルトのベルト長さ許容差は、特殊公差になるため、当社までお問合わせください。