

JU-1型 ボールジョイント

製品記号 JU1-M

 ねじ込形
 SHASE-S007準拠品

パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震等により膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれ等、複雑な変位が発生しますが、このボールジョイントは、これらの変位を吸収します。しかも堅牢で耐久性が良く、配管工事が簡略化されますので経済的です。

仕様

製品記号	JU1-M
適用流体	蒸気・空気・ガス・冷温水・油
流体温度	220℃以下
最高使用圧力	1.0MPa
最大変位角	30度
回転角	360度
端接続	JIS Rcねじ
材質	本体(FCD)、ボール(FCD硬質ニッケルクロムメッキ)、パッキン(テフロン系)
本体耐圧試験	水圧にて1.5MPa

寸法表

(mm)

呼び径	L	ℓ	A	d	質量(kg)	トルク(N・m)
20	150	90	118	³ / ₄	3.3	100
25	150	90	118	1	3.3	100
32	160	100	134	1 ¹ / ₄	4.6	130
40	170	105	148	1 ¹ / ₂	6.3	150
50	185	115	170	2	8.5	220

構造図
