

固定グリップ / 回転グリップ

選定手順①～④より型式・数値を選択の上、ご注文ください。



Order
注文例


型式 (①Type-②グリップ直径・③ねじ呼び-④No.)

HGI-23M10-100A

型式 (Type-No.)

HZBR-M10
HHPR-28-3/8

■固定グリップ




型式	M 材質	S 表面処理
HGI-□M□-□A	銅	サンドブラスト

CAD 3D

型式				L	L ₁	d	H ₁	質量 (g)
①Type	②グリップ直径D	③ねじ呼びM	④No.					
HGI	23	M10	100A	100	14	12	65	90
			125A	125				110
			160A	160				130
	26	M12	125A	125	16	14	80	170
			160A	160				220
			200A	200				210
	28	M14	160A	160	18	16	90	260
			200A	200				260
			250A	250				350

■回転グリップ (ベアリングタイプ)




型式	M 材質	S 表面処理
HZBR-□	アルミ	電着塗装

CAD 3D

型式		M	H	D	L	A	質量 (g)
Type	No.						
HZBR	3/8	3/8"	95	35	19	120	300
	M10	M10					

■回転グリップ



型式	M 材質	S 表面処理
HHPR-□-M□	アルミ	亜鉛メッキ

CAD 2D
3D

型式		M	H	D	d	d ₁	L	質量 (g)
Type	No.							
HHPR	18-M6	M 6	40	18	15	10	12	40
	22-M6		50	22	17		50	
	23-M8	M 8	65	23	19	13	13	90
	26-M10	M10	80	26	21		16	110
	28-M10		90	28	23	150		
	18-1/4	M 6	40	18	15	10	12	40
	23-5/16	M 8	65	23	19	13	13	90
	26-3/8		80	26	21		16	110
	28-3/8	M10	90	28	23	13	16	150