



裸圧着端子(丸型)

RoHS



電源用 信号用 スズメッキ 圧着



ココが特長

信頼できるネジ止めにより完全固定の丸型端子

- 世界トップクラスの生産量を誇るKST社製
- 低価格・高品質FA用裸丸型端子
- JIS規格同等の材料を使用しています(無酸素銅)




- ・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(P150ページ)
- ・販売は1パック(100個入り)になります。

出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

外形図



Order注文例

型式
RNBR1.25-3

WOS・FAXご注文、お見積りの際はメーカーコード「KST」を入力・記入ください。



1パック 100個入

型式	外形寸法(単位:mm)								適合電線サイズ		適合手動工具 P150ページ	¥/バラチャージ 1~4/パック	¥基準単価 5~19/パック	¥スライド単価	
	A	B	C	D	E	F	G	H	より線(mm ²)	AWG				20~49/パック	50/パック~
RNBR1.25-3	3.2											+¥50円/パック	¥270	¥243	¥200
RNBR1.25-3.5	3.7	5.5	12.5	5.0		3.4	1.7	0.75	0.5-1.5	20-16	¥270		¥243	¥200	
RNBR1.25-4	4.3	8.0	15.6	7.0	4.8						¥270		¥243	¥200	
RNBR2-3.5	3.7	6.6	12.8	4.8		4.1	2.3	0.8	1.5-2.5	16-14	¥286		¥257	¥200	
RNBR2-4	4.3		14.4	6.4							¥286		¥257	¥200	

■部 1~4/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 RNBR1.25-3 を2/パックご注文の場合
(基準単価270円+バラチャージ50円)×2/パック=640円
バラチャージに関しては P111ページ

裸圧着端子(Y型)

RoHS



電源用 信号用 スズメッキ 圧着



ココが特長

ネジを締めて差込むだけで固定可能なY型端子

- 低価格・高品質FA用裸Y型端子




- ・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(P150ページ)
- ・販売は1パック(100個入り)になります。

出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

外形図



Order注文例

型式
RNBF1.25-3

WOS・FAXご注文、お見積りの際はメーカーコード「KST」を入力・記入ください。



1パック 100個入

型式	外形寸法(単位:mm)								適合電線サイズ		適合手動工具 P150ページ	¥/バラチャージ 1~4/パック	¥基準単価 5~19/パック	¥スライド単価	
	A	B	C	D	E	F	G	H	より線(mm ²)	AWG				20~49/パック	50/パック~
RNBF1.25-3	3.2											+¥50円/パック	¥265	¥239	¥200
RNBF1.25-3.5	3.7	5.7				3.4	1.7	0.75	0.5-1.5	20-16	¥265		¥239	¥200	
RNBF1.25-4	4.3	6.4	16.0	6.5	4.8						¥280		¥252	¥210	
RNBF2-3.5	3.7	5.7				4.1	2.3	0.8	1.5-2.5	16-14	¥302		¥272	¥230	
RNBF2-4	4.3	6.4									¥302		¥272	¥230	

■部 1~4/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 RNBF1.25-3 を2/パックご注文の場合
(基準単価265円+バラチャージ50円)×2/パック=630円
バラチャージに関しては P111ページ