

板金ビス ハイ&ロー[®]シンワッシャー

先端のカットが簡単施工を実現



ラスパート 板金ビス シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
718425R	4.2×25 (22)	10	470	10	1,800	53832 6
718432R	4.2×32 (27)	10	450			48672 6
718442R	4.2×42 (37)	10	340			48673 3
718450R	4.2×50 (45)	10	300			48674 0
718465R	4.2×65 (60)	10	200			48675 7

ステンレスSUS410 板金ビス

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
719425B	4.2×25 (22)	10	260	10	2,700	53835 7
719432B	4.2×32 (27)	10	230			37918 9
719442B	4.2×42 (37)	10	180			37919 6
719450B	4.2×50 (45)	10	155			37920 2
719465B	4.2×65 (60)	10	110			37921 9

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。


ラスパート 板金ビス つや消し黒

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
718425K	4.2×25 (22)	10	470	10	1,800	53833 3
718432K	4.2×32 (27)	10	450			48847 8
718442K	4.2×42 (37)	10	340			48848 5
718450K	4.2×50 (45)	10	300			48849 2
718465K	4.2×65 (60)	10	200			48850 8

ステンレスSUS410 板金ビス つや消し黒

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
719425C	4.2×25 (22)	10	260	10	3,000	53834 0
719432C	4.2×32 (27)	10	230			49223 9
719442C	4.2×42 (37)	10	180			49224 6
719450C	4.2×50 (45)	10	155			49225 3
719465C	4.2×65 (60)	10	110			49226 0

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



汎用ねじ

特定の建材
工法用のねじ

屋根・板金
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート
A L C・その他用

タッピング
木ねじ