

# 屋根改修工事用 山座セット



## ■三価ユニクロ 山座セット 座金外径25mm

商品コード	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	働き					
(受) 69050UY	6×50 (50)	25	2.3~6.0	100	3	33.00	51180 0
69070UY	6×70 (40)	45				46.00	54693 2
69090UY	6×90 (50)	65				51.00	36893 0
69105UY	6×105 (60)	80				56.00	36894 7
69115UY	6×115 (65)	90				61.00	36895 4
(受) 69135UY	6×135 (65)	110			2	73.00	36897 8
(受) 69150UY	6×150 (65)	125				90.00	36898 5
6905UYA	6×105 (60)	80			3	56.00	53233 1
6915UYA	6×115 (65)	90				61.00	53234 8
6935UYA	6×135 (65)	110				73.00	53235 5

(受) 受注生産品ですので、納期お問い合わせください。  
 ※受注生産にて6×70~135の座金外径20mmセットも承ります。  
 ※必ず対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用してください。  
 ※山座はユニクロになります。

## ■ステンキャップ 山座セット 座金外径20mm

商品コード	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	働き					
6906CY2	6×60 (60)	35	2.3~6.0	100	5	80.00	55435 7
(受) 6907CY2	6×70 (40)	45				83.00	57296 2
(受) 6909CY2	6×90 (50)	65			4	90.00	57297 9
(受) 6910CY2	6×105 (60)	80				97.00	57298 6
6915CY2	6×115 (65)	90			3	103.00	57299 3
6935CY2	6×135 (65)	110				117.00	57300 6

(受) 受注生産品ですので、納期お問い合わせください。  
 ※必ず対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用してください。

## ■ステンキャップ 山座セット 座金外径25mm

商品コード	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	働き					
69070CY	6×70 (40)	45	2.3~6.0	100	3	83.00	54694 9
69090CY	6×90 (50)	65				90.00	36899 2
69105CY	6×105 (60)	80				97.00	36900 5
69115CY	6×115 (65)	90			103.00	36901 2	
69135CY	6×135 (65)	110					117.00
(受) 69150CY	6×150 (65)	125			2	135.00	36904 3

(受) 受注生産品ですので、納期お問い合わせください。  
 ※必ず対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用してください。

## ■ステンキャップ NT山座セット 座金外径25mm

商品コード	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	働き					
6915NTY	6×115 (65)	90	2.3~6.0	100	3	110.00	54999 5
6935NTY	6×135 (65)	110				2	130.00

※必ず対辺9.6mmか3/8のソケットをご使用してください。

## 特長

■首下ねじ付で、踏んでも部材が沈みにくい。