

# リベットダンバ® 薄鋼板締結専用



● 頭部色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

■三価ユニクロ リベットダンバ

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	D					
6913RDU	—						5.20	52407 7
6913RDK	黒	4×13 (13)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重)	1000	10	9.50	55994 9
6913RDR	新茶						9.50	55995 6
6913RDI	アイボリー						9.50	57245 0

■ステンレスSUS410 リベットダンバ パシペート

商品コード	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D					
6913RDP	4×13 (13)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重)	1000	10	10.00	52408 4
6919RDP	4×19 (19)					11.50	55431 9

用途

薄鋼板 + 薄鋼板  
0.4~0.8mm 0.4~0.8mm

⚠ 使用上の注意

- C型鋼には使用出来ません。
- ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。



■ステンレスSUS410 シーリング リベットダンバ パシペート

商品コード	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D					
6919SRD	4×19 (19)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重)	500	10	24.00	55432 6

用途

薄鋼板 + 薄鋼板  
0.4~0.8mm 0.4~0.8mm

⚠ 使用上の注意

- C型鋼には使用出来ません。
- ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。



● 頭部色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

■三価ユニクロ リベットダンバ パッキン付き

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	D					
6916RPU	三価ユニクロ						9.20	58372 2
6916RPK	黒	4×16 (16)	10	0.4~0.8 (上記の2枚重)	500	10	13.50	58373 9
6916RPR	新茶						13.50	58374 6
6916RPI	アイボリー						13.50	58375 3

■ステンレスSUS410 リベットダンバ パッキン付き

商品コード	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D					
6916RPS	4×16 (16)	10	0.4~0.8 (上記の2枚重)	500	10	17.00	58376 0

特長

- 薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
- ねじ頭部は化粧性が高く、パッキンがはみ出さない特殊形状
- ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水
- ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

■当社製品比較



パッキンのはみ出し無し

シーリング リベットダンバ  
リベットダンバ パッキン付き

⚠ 使用上の注意

- C型鋼には使用出来ません。
- ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。