

ポリカフック®



ポリカフック® 箱入り

商品コード	サイズ (mm)	カラー	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
DPC0019	19	クリア	100	10	1,650	49894 1
DPC0021	21					49896 5
DPC0023	23					49546 9
DPC0025	25					52404 6
DPB0019	19	ブロンズ	100	10	1,700	49895 8
DPB0021	21					49897 2
DPB0023	23					49547 6
DPB0025	25					52405 3



ポリカフック® 袋入り

商品コード	サイズ (mm)	カラー	1箱容量 (本×袋)	ケース入数 (箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
DPC1910	19	クリア	10×10	6	185	49946 7
DPC2110	21					49947 4
DPC2310	23					49948 1
DPB1910	19	ブロンズ	10×10	6	190	49949 8
DPB2110	21					49950 4
DPB2310	23					49951 1



ポリカステンフック 箱入り

商品コード	サイズ (mm)	カラー	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
DC00000	22	クリア	100	10	3,400	49544 5
DB00000		ブロンズ				49545 2



ポリカステンフック 袋入り

商品コード	サイズ (mm)	カラー	1箱容量 (本×袋)	ケース入数 (箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
DC00010	22	クリア	10×10	6	374	50887 9
DB00010		ブロンズ				50888 6