

マイティーミニ&ハンドパワー用アイテム

レジンダイヤベルト

- CBN砥粒製のベルトで難削材の研削に。
- 炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。



| サイズ Size(mm) 幅×長さ | 粒度 Grit | 品番 NO. | 入数 Pack | Price ¥ |
|-------------------------|------------|-----------|------------|---------|
| 60×265 | #80 | MTM-D5 | 1本 | 10,000 |
| | #120 | MTM-D7 | | |
| | #180 | MTM-D9 | | |

ユニベルト

- AZ・A砥粒のベルトで、研削から研磨まで多用途。
- AZ砥粒:一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
- A砥粒:一般金属の研磨用。木工・プラスチック等樹脂の研磨用。



AZシリーズ



Aシリーズ

| サイズ Size(mm) 幅×長さ | 粒度 Grit | 品番 NO. | 入数 Pack | Price ¥ |
|-------------------------|------------|-----------|------------|---------|
| 60×265 | AZ24 | MTM-Z1 | 25本 | 440 |
| | AZ36 | MTM-Z2 | | 380 |
| | AZ40 | MTM-Z3 | | 320 |
| | AZ60 | MTM-Z4 | | 295 |
| | AZ80 | MTM-Z5 | | |
| | AZ100 | MTM-Z6 | | |
| | AZ120 | MTM-Z7 | | |
| | A150 | MTM-A8 | | |
| | A180 | MTM-A9 | | |
| | A240 | MTM-A10 | | 310 |
| | A320 | MTM-A11 | | |
| | A400 | MTM-A12 | | |
| | A600 | MTM-A13 | | |
| | A800 | MTM-A14 | | |
| | A1000 | MTM-A15 | | |

フェルトベルト

- フェルト製のベルトで、最終仕上げ・ふき取り用。
- 研磨剤を塗布してご使用ください。



| サイズ Size(mm) 幅×長さ | 品番 NO. | 入数 Pack | Price ¥ |
|-------------------------|-----------|------------|---------|
| 60×265 | MTM-FB60 | 5本 | 3,500 |