

FELT BELT

# フェルトベルト

- 鏡面加工の研磨・ふき取り用。
- 鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面研磨に適しています。



取付例

サイズ Size(mm) 幅×周長×厚	品番 NO.	入数 Pack	MAX m/分	Price ¥ (1本単価)
8×300×2.8	FBE-8	10本	840	1,300
10×330×2.8	FBE-10			1,540
20×520×2.8	FBE-20			2,600
60×265×2.8	FBE-60			4,240
100×915×2.8	FBE-100			7,400



その他機械用

ベルト  
グラインダー用

オービタル  
サンダー用

切断機用

ミニ  
ディスク用

両頭  
グラインダー用

ヘアーライン  
サンダー用

ダイヤモンド  
ホイール

その他  
電動機械

その他  
エアーツール

マンドレール

BUFF BELT

# バフベルト

- 起毛タイプで長寿命です。
- 最終ふき取り用。



サイズ Size(mm) 幅×周長	品番 NO.	入数 Pack	MAX m/分	Price ¥ (1本単価)
100×915	BBE-100	1本	840	8,700



SOFT PRACON

# ソフトプラコン

- 精密仕上げ、高級仕上げ、最終仕上げ等の研磨にドイツで長年ユーザーに信頼され使用されている信頼性の高いコンタクトホイール。高品質ポリウレタンの優れた弾力性により従来のゴム・コンタクトではできない曲面、及び平面研磨が自在です。
- 独自の弾力性により、曲面、平面を自在に研磨。高密度で弾力性、耐久性が抜群です。
- 振動が少なく精密仕上げが容易。耐酸性、耐油性に優れた高品質のポリウレタン製。



サイズ Size(mm) 外径×幅×穴径	ゴム厚 (mm)	タイプ Type	品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1個単価) <b>K</b>
205×25×25.4	20	溝入 45°	SP-2025	1個	64,450
205×50×25.4			SP-2050		78,450
205×100×25.4			SP-20100		127,300
305×25×25.4			SP-3025		96,900
305×50×25.4			SP-3050		107,600
305×75×25.4			SP-3075		136,600
305×100×25.4			SP-30100		148,800
355×25×25.4			SP-3525		105,600
355×50×25.4			SP-3550		129,300
355×75×25.4			SP-3575		160,500
355×100×25.4			SP-35100		172,600



設置例

ベルトサンダー  
**P413**

マイティーミニ  
ATS  
**P376**

ベルトサンダー  
**P430**