

GD-30,30S

VALVEX®

減圧弁

| | | | |
|-------|---------|------|--------|
| 直動式 | パイロット式 | ピストン | ダイヤフラム |
| ベローズ | 内部検出 | 外部検出 | ステンレス |
| ハンドル付 | ストレーナ内蔵 | 微圧 | 遠隔 |
| 弁リーク0 | JWWA | ナイロン | |

■ 特 長

1. 小型・軽量で厨房用、クリーニング機械用等に幅広く使用できます。
2. 圧力調整がハンドル操作で簡単に行えます。ハンドルを引き上げ、圧力を上げる時は右回転、下げる時は左回転です。
3. 弁体・弁座にステンレス鋼を採用、摩耗・耐久性に優れています。
4. ゴミなどから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。
5. 圧力検出部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。



GD-30



GD-30S

■ 仕 様

| 型 式 | GD-30 | GD-30S | |
|-----------|--------------------------|----------|--------|
| 呼 び 径 | 15A~25A 40A・50A | 15A~25A | |
| 適 用 流 体 | 蒸気 | | |
| 一 次 側 圧 力 | 1.7MPa以下 | 2.0MPa以下 | |
| 二 次 側 圧 力 | (A) 0.02~0.1MPa (ばね色:黄) | | |
| | (B) 0.05~0.4MPa (ばね色:青) | | |
| | (C) 0.35~1.0MPa (ばね色:黄緑) | | |
| 最 小 差 圧 | 0.05MPa | | |
| 最 大 減 圧 比 | 10:1 | | |
| 最 高 温 度 | 210℃ | 220℃ | |
| 弁 座 漏 れ 量 | 定格流量の0.1%以下 | | |
| 材 質 | 本 体 | 青銅 | |
| | 弁 体 ・ 弁 座 | ステンレス鋼 | |
| | ベ ロ ー ズ | りん青銅 | ステンレス鋼 |
| 接 続 | JIS Rc | | |