

SU-10,10S



Y形	U形	W形(複式)	テンポラリー
ステンレス	ナイロン	鋼板製	イージープラグ
JWWA	管端コア	ワンタッチ	高メッシュ対応
ダビット式			



SU-10



SU-10S

4
ストレーナ

■ 特 長

1. 目詰りからくる流量低下を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きく取っています。
2. SU-10S型はワンタッチ式のふたの採用により、ボルト1本で取外しができ、分解掃除が容易です。
3. ステンレス鋼製のため錆の心配がなく、食品関係・化学工業関係・給油配管等に幅広くご使用いただけます。

■ 仕 様

●SU-10

適用流体	冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体	
呼び径	20A~150A	
最高圧力	1.0MPa	
最高温度	220℃	
本体	ステンレス鋼	
スクリーン	ステンレス鋼	
網目	こし筒	φ6-1.42ヶ/cm ²
	こし網	標準60メッシュ
接続	JIS 10K FFフランジ	

●ご指定により、こし網が20~250メッシュのものも製作いたします。

●SU-10S

適用流体	冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体		
呼び径	20A~100A	125A	150A
最高圧力	1.0MPa	0.7MPa	0.5MPa
最高温度	80℃		
本体	ステンレス鋼		
リング	NBR		
スクリーン	ステンレス鋼		
網目	こし筒	φ6-1.42ヶ/cm ²	
	こし網	標準60メッシュ	
接続	JIS 10K FFフランジ		

- アームの材質はFCD、ボルトの材質はSSになります。
- ご指定により、こし網が20~250メッシュのものも製作いたします。
- リングFKM(バイトン)仕様も製作いたします。