

■ セットフロアー

A13531 セットフロアー



排水管 (SGP・VP) のレベル調整バンド。

- 他のH寸法も用意できます。ご相談ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A13531 セットフロアー

単位 (mm)

径 称 (A)	適合管外径	H	サイズコード	レベル範囲	L	P	E	入 数 (個)
15A	21.7	120H	0124	20~110	138	118	63	60
		150H	0162	20~140				
20A	27.2	120H	0139	20~110	138	118	63	60
		150H	0177	20~140				
25A	34.0	120H	0143	25~110	138	118	63	60
		150H	0181	25~140				
32A	42.7	120H	0158	30~110	190	170	115	60
		150H	0196	30~140				50
40A	48.6	120H	0016	33~110	190	170	115	50
		150H	0035	33~140				50
50A	60.5	120H	0040	39~110	190	170	115	50
		150H	0054	39~140				45
65A	76.3	120H	0069	47~110	190	170	115	50
		150H	0073	47~140				45
80A	89.1	120H	0088	53~110	190	170	115	45
		150H	0092	53~140				40
100A	114.3	120H	0105	62~110	225	205	150	30
		150H	0110	62~140				
125A	139.8	180H	0815	75~170	310	290	235	8
150A	165.2	180H	0820	88~170	310	290	235	8



A15367 ステンセットフロアー

排水管 (SGP・VP) のレベル調整バンド。

- 他のH寸法も用意できます。ご相談ください。
- SUS 304製。

品番コード A15367 ステンセットフロアー

単位 (mm)

径 称 (A)	適合管外径	H	サイズコード	レベル範囲	L	P	E	入 数 (個)
15A	21.7	120H	0017	20~110	138	118	63	60
		150H	0021	20~140				
20A	27.2	120H	0036	20~110	138	118	63	60
		150H	0055	20~140				
25A	34.0	120H	0060	25~110	138	118	63	60
		150H	0074	25~140				
32A	42.7	120H	0089	30~110	190	170	115	60
		150H	0093	30~140				50
40A	48.6	120H	0106	33~110	190	170	115	50
		150H	0125	33~140				50
50A	60.5	120H	0130	39~110	190	170	115	50
		150H	0144	39~140				45
65A	76.3	120H	0159	47~110	190	170	115	50
		150H	0163	47~140				45
80A	89.1	120H	0178	53~110	190	170	115	45
		150H	0182	53~140				40
100A	114.3	120H	0197	62~110	225	205	150	30
		150H	0200	62~140				
125A	139.8	180H	0214	75~170	310	290	235	8
150A	165.2	180H	0229	88~170	310	290	235	8

