

A13577 TNセットフローアーナット付プレート


排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。

- 他のH寸法も用意できます。ご相談ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A13577 TNセットフローアーナット付プレート

単位(mm)

径 称 (A)	適合管外径	H	サイズコード	レベル範囲	L	P	E	入 数(個)
40A	63	120H	0015	37~110	190	170	115	50
		150H	0068	37~140				45
50A	76	120H	0020	43~110	190	170	115	50
		150H	0072	43~140				45
65A	92	120H	0034	51~110	225	205	150	40
		150H	0087	51~140				35
75A	106	120H	0049	58~110	225	205	150	35
		150H	0091	58~140				
100A	132	120H	0053	71~110	255	235	180	20
		150H	0104	71~140				



A15957 ステンTNセットフローアーナット付プレート

排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。

- 他のH寸法も用意できます。ご相談ください。
- SUS 304製。

品番コード A15957 ステンTNセットフローアーナット付プレート

単位(mm)

径 称 (A)	適合管外径	H	サイズコード	レベル範囲	L	P	E	入 数(個)
40A	63	120H	0013	37~110	190	170	115	50
		150H	0066	37~140				45
50A	76	120H	0028	43~110	190	170	115	50
		150H	0085	43~140				45
65A	92	120H	0032	51~110	225	205	150	40
		150H	0090	51~140				35
75A	106	120H	0047	58~110	225	205	150	35
		150H	0102	58~140				
100A	132	120H	0051	71~110	255	235	180	20
		150H	0117	71~140				

