

A10453 ステン厚サドル

ステンレス鋼管用のサドルバンド。

- SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。⚠注意
- SUS 304製。

品番コード A10453 ステン厚サドル

単位 (mm)



サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	G	P	入数 (個)
0014	15A	1/2	21.7	2.0	25	φ 5	50	600
0029	20A	3/4	27.2	2.0	25	φ 5	57	500
0033	25A	1	34.0	2.0	25	φ 5	63	400
0048	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	φ 5	72	300
0052	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	φ 5	77	250
0067	50A	2	60.5	2.0	25	φ 5	90	200
0071	65A	2 1/2	76.3	2.0	25	φ 5	113	300
0086	80A	3	89.1	2.0	25	φ 5	125	300
0103	100A	4	114.3	2.0	25	φ 5	150	240
0118	125A	5	139.8	3.0	32	φ 10	185	90
0122	150A	6	165.2	3.0	32	φ 10	205	60
0137	200A	8	216.3	3.0	32	φ 10	255	40


A10432 厚サドルボルト穴

SGP管用のサドルバンド。

- 固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10432 厚サドルボルト穴

単位 (mm)



サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	G	P	入数 (個)
0014	15A	1/2	21.7	2.3	24	φ 11	50	
0029	20A	3/4	27.2	2.3	24	φ 11	57	
0033	25A	1	34.0	2.3	24	φ 11	63	
0048	32A	1 1/4	42.7	2.3	24	φ 11	72	
0052	40A	1 1/2	48.6	2.3	24	φ 11	77	
0067	50A	2	60.5	2.3	24	φ 11	90	
0071	65A	2 1/2	76.3	2.3	24	φ 11	113	
0086	80A	3	89.1	2.3	24	φ 11	125	
0103	100A	4	114.3	2.3	24	φ 11	150	

A10454 ステン厚サドルボルト穴

ステンレス鋼管用のサドルバンド。

- SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
- 固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。⚠注意
- SUS 304製。

品番コード A10454 ステン厚サドルボルト穴

単位 (mm)



サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	G	P	入数 (個)
0011	15A	1/2	21.7	2.0	25	φ 11	50	600
0026	20A	3/4	27.2	2.0	25	φ 11	57	500
0045	25A	1	34.0	2.0	25	φ 11	63	400
0050	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	φ 11	72	300
0064	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	φ 11	77	250
0079	50A	2	60.5	2.0	25	φ 11	90	200
0083	65A	2 1/2	76.3	2.0	25	φ 11	113	300
0098	80A	3	89.1	2.0	25	φ 11	125	300
0115	100A	4	114.3	2.0	25	φ 11	150	240