




A10636 ウレタンAGタイプ



冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。

- 「A10313 ロック」付。
- 250A以上は「TGタイプ」をご使用ください。
- バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。



品番コード A10636 ウレタンAGタイプ

単位 (mm)


径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	c	吊ボルト径	(T) 保温厚20mm		(T) 保温厚25mm		(T) 保温厚30mm		(T) 保温厚40mm		(T) 保温厚50mm	
						サイズコード	H								
15A	1/2	21.7	2.3	25	W 3/8	0014	90	0029	96	0033	102				
20A	3/4	27.2	2.3	25	W 3/8	0048	95	0052	100	0067	103	0071	116		
25A	1	34.0	2.3	25	W 3/8	0086	98	0103	103	0118	108	0122	118		
32A	1 1/4	42.7	2.3	25	W 3/8	0137	102	0141	111	0156	116	0175	123		
40A	1 1/2	48.6	2.3	25	W 3/8	0180	106	0194	114	0207	119	0211	129		
50A	2	60.5	2.3	25	W 3/8	0226	110	0245	120	0250	125	0264	135		
65A	2 1/2	76.3	2.6	32	W 3/8	0279	118	0283	128	0298	133	0315	143		
80A	3	89.1	2.6	32	W 3/8	0320	123	0334	134	0349	139	0353	149	0368	159
100A	4	114.3	2.6	32	W 3/8			0372	146	0387	151	0391	161	0404	171
125A	5	139.8	4.5	32	W 1/2			0419	172	0423	177	0438	187	0442	197
150A	6	165.2	4.5	32	W 1/2			0457	184	0461	189	0476	199	0495	209
200A	8	216.3	6.0	38	W 5/8					0508	237	0512	247	0527	257

A10647 ウレタンAGステンバンド付



冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。

- 「A10316 ステン吊用タン」付。
- 250A以上は「TGタイプ」をご使用ください。
- バンドはSUS 304製。



品番コード A10647 ウレタンAGステンバンド付

単位 (mm)

径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	c	吊ボルト径	(T) 保温厚				
						20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	1/2	21.7	2.0	25	W 3/8	0018	0022	0037		
20A	3/4	27.2	2.0	25	W 3/8	0041	0056	0075	0080	
25A	1	34.0	2.0	25	W 3/8	0094	0107	0111	0126	
32A	1 1/4	42.7	2.0	25	W 3/8	0145	0150	0164	0179	
40A	1 1/2	48.6	2.0	25	W 3/8	0183	0198	0215	0220	
50A	2	60.5	2.0	25	W 3/8	0234	0249	0253	0268	0610
65A	2 1/2	76.3	2.0	32	W 3/8	0272	0287	0291	0304	0624
80A	3	89.1	2.0	32	W 3/8	0319	0323	0338	0342	0357
100A	4	114.3	2.0	32	W 3/8		0361	0376	0395	0408
125A	5	139.8	4.0	32	W 1/2		0412	0427	0431	0446
150A	6	165.2	4.0	32	W 1/2		0465	0470	0484	0499
200A	8	216.3	6.0	38	W 5/8			0501	0516	0535

