

ACRYLIC RESIN LEVEL

## アクリル製水平器

特注  
可能

数量お見積りも可能です

## CR 丸型アイベル水平器

特注  
可能 校正書  
発行可

特注具体例

別途お見積り

- 液色を透明色へ変更
- 面取り加工可能
- 取付穴径の変更

感度0.5mm/m=0.0286°  
精度±1.50mm/m=±0.0859°

※CR-15、CR-20は感度1.33mm/m=0.0764° 精度±6.65mm/m=±0.382°

## CR-35



## 丸型アイベル水平器

品番	サイズ	気泡管サイズ	目盛幅	質量	入数	希望小売価格	JANコード
CR-15	φ15×10mm	φ5×10mm	6mm	2g	1	1,200円	4 993711 581318
CR-20	φ20×15mm	φ6×12mm	6mm	5.5g	1	1,220円	4 993711 581325
CR-25	φ25×15mm	φ8×15mm	8mm	8.5g	1	1,330円	4 993711 581332
CR-30	φ30×15mm	φ8×20mm	11mm	12.5g	1	1,380円	4 993711 581349
CR-35	φ35×15mm	φ8×25mm	13mm	16.5g	1	1,460円	4 993711 581356

## CRT 丸クロス型アイベル水平器

特注  
可能 校正書  
発行可

感度1.33mm/m=0.0764°  
精度±6.65mm/m=±0.382°

※CRT-60は感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.5mm/m=±0.0859°

## CRT-35



## 丸クロス型アイベル水平器

品番	サイズ	気泡管サイズ(2ヶ所)	目盛幅(2ヶ所)	質量	入数	希望小売価格	JANコード
CRT-25	φ25×10mm	φ6×10mm	6mm	6g	1	1,610円	4 993711 581615
CRT-30	φ30×10mm	φ6×13mm	7mm	8g	1	1,660円	4 993711 581622
CRT-35	φ35×12mm	φ7×17mm	8mm	14g	1	1,720円	4 993711 581639
CRT-60	φ60×14mm	φ8×25mm	13mm	48g	1	5,720円	4 993711 581646

## CRTh 丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

特注  
可能 校正書  
発行可

感度1.33mm/m=0.0764°  
精度±6.65mm/m=±0.382°

※CRTh-60は感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.5mm/m=±0.0859°

## CRTh-35



## 丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

品番	サイズ	気泡管サイズ(2ヶ所)	目盛幅(2ヶ所)	取付穴ピッチ	取付穴径(2ヶ所)	質量	入数	希望小売価格	JANコード
CRTh-25	φ25×10mm	φ6×10mm	6mm	16mm	2.7mm	5g	1	1,740円	4 993711 582414
CRTh-30	φ30×10mm	φ6×13mm	7mm	20mm	2.7mm	7g	1	1,790円	4 993711 582421
CRTh-35	φ35×12mm	φ7×17mm	8mm	23mm	2.7mm	13g	1	1,870円	4 993711 582438
CRTh-60	φ60×14mm	φ8×25mm	13mm	40mm	4.2mm	47g	1	5,880円	4 993711 582445

## Oh 小判型アイベル水平器(取付穴付)

特注  
可能 校正書  
発行可

感度0.5mm/m=0.0286°  
精度±2.5mm/m=±0.1433°

※Oh-25、Oh-30は感度1.33mm/m=0.0764° 精度±6.65mm/m=±0.382°

## Oh-50



## 小判型アイベル水平器(取付穴付)

品番	サイズ	気泡管サイズ	目盛幅	取付穴ピッチ	取付穴径(2ヶ所)	質量	入数	希望小売価格	JANコード
Oh-25	8×8×25mm	φ5×10mm	6mm	18mm	2.2mm	2g	1	1,460円	4 993711 582117
Oh-30	10×10×30mm	φ6×12mm	7mm	22mm	2.2mm	3g	1	1,460円	4 993711 582124
Oh-40	13×13×40mm	φ8×17mm	10mm	27mm	3.2mm	7g	1	1,530円	4 993711 582131
Oh-50	15×15×50mm	φ8×23mm	13mm	35mm	3.2mm	11g	1	1,640円	4 993711 582148
Oh-60	15×15×60mm	φ8×25mm	13mm	45mm	3.2mm	14g	1	1,720円	4 993711 582155
Oh-70	15×15×70mm	φ8×25mm	13mm	55mm	3.2mm	16g	1	1,790円	4 993711 582162

## OTh 小判クロス型アイベル水平器(取付穴付)

特注  
可能 校正書  
発行可

感度0.5mm/m=0.0286°  
精度±2.5mm/m=±0.1433°

※OTh-50は感度1.33mm/m=0.0764° 精度±6.65mm/m=±0.382°

## OTh-50



## 小判クロス型アイベル水平器(取付穴付)

品番	サイズ	気泡管サイズ(2ヶ所)	目盛幅(2ヶ所)	取付穴ピッチ	取付穴径(2ヶ所)	質量	入数	希望小売価格	JANコード
OTh-50	20×50×10mm	φ6×13mm	6mm	40mm	2.7mm	10g	1	2,570円	4 993711 582544
OTh-64	24×64×13mm	φ6×17mm	8mm	52mm	3.2mm	20g	1	2,860円	4 993711 582551
OTh-84	34×84×15mm	φ8×25mm	13mm	67mm	3.2mm	45g	1	3,150円	4 993711 582568

価格はすべて税抜き価格です。