



レギュレータ 標準白色シリーズ
R1000・R2000・R3000
R4000・R6000・R8000-W Series

圧力計埋込み形でコンパクト。

● 接続口径：1/8～1

JIS記号



仕様

項目	R1000-W	R2000-W	R3000-W	R4000-W	R6000-W	R8000-W
外観						
使用流体	圧縮空気					
最高使用圧力 MPa	1.0					
耐圧力 MPa	1.5					
周囲温度・流体温度 °C	5～60					
設定圧力 MPa	0.05～0.85					
リリーフ	リリーフ機構付					
接続口径 Rc、NPT、G	1/8、1/4 (3/8はアダプタ使用)	1/4、3/8 (1/2はアダプタ使用)	1/4、3/8 (1/2はアダプタ使用)	1/4、3/8、1/2 (3/4はアダプタ使用)	3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用)	3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用)
質量 kg	0.16	0.31	0.45	0.7	1.0	1.6
標準装備品	圧力計、パネルマウント用ナット					圧力計

注1：表示付圧力スイッチ PPR組付“RN”“RP” デジタル圧力センサPPX添付時“R2”は、周囲温度・流体温度5～50°Cとなります。

オプション質量表

※標準装備品の質量に加算ください。

単位：kg

記号	圧力計		配管アダプセット							アタッチメント		
	T※	RN/RP	A6※W	A8※W	A10※W	A15※W	A20※W	A25※W	A32※W	BW	B3W	B4W
R1000	0	0.04	0.09	0.09	0.09					0.1	0.04	
R2000	0	0.04		0.16	0.16	0.16				0.15	0.06	0.17
R3000	0	0.04		0.16	0.16	0.16				0.17	0.07	
R4000	0	0.04		0.16	0.16	0.16	0.16			0.21	0.11	
R6000	0	0.04					0.53	0.53	0.53	0.34	0.11	
R8000	0	0.04					0.53	0.53	0.53	0.36		

記号	アタッチメント					
	G45P	G49P	G59P	G40P	G52P	R2
R1000	0.074	0.086	0.115	0.085	0.15	0.04
R2000	0.074	0.086	0.115	0.085	0.15	0.04
R3000	0.074	0.086	0.115	0.085	0.15	0.04
R4000	0.074	0.086	0.115	0.085	0.15	0.04
R6000	0.074	0.086	0.115	0.085	0.15	0.04
R8000	0.074	0.086	0.115	0.085	0.15	0.04

オゾン対応仕様 (巻末12ページ)

(巻末12ページ)

クリーン仕様 (カタログNo.CB-033S)

(カタログNo.CB-033S)

二次電池対応仕様 (カタログNo.CC-1226)

(カタログNo.CC-1226)

R※000 - ... - W... - P11

● クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造

● 二次電池製造工程で使用できる構造

R※000 - - P7※

R※000 - - P4※