

## FS 溶接ヘルール(サニタリーサイズ) 材質 304/316L/※チタン



より耐蝕性の強いスーパー  
ステンレス製も  
あります。

SIZE	A	B	F	L	
1S	25.4	23.0	50.5	21	
1.25S	31.8	29.4	50.5	21.5	
寸法表	1.5S	38.1	35.7	50.5	21
	2S	50.8	47.8	64	21
	2.5S	63.5	59.5	77.5	21
	3S	76.3	72.3	91	21
	3.5S	89.1	85.1	106	21
	4S	101.6	97.6	119	21

## FS 溶接ヘルール(ISOガス管用) 材質 304/316L



ヘルールツバ角:20°

SIZE	A	B	F	L	
20A	27.2	23.0	50.5	21.5	
25A	34.0	28.4	50.5	21.5	
32A	42.7	37.1	50.5	21.5	
40A	48.6	43	64	21.5	
寸法表	50A	60.5	54.9	77.5	21.5
	65A	76.3	70.3	91	21.5
	80A	89.1	83.1	106	21.5
	90A	101.6	95.6	119	28
	100A	114.3	108.3	130	28
	125A	139.8	133	155	28
	150A	165.2	158.4	183	28
	200A	216.3	208.3	233.5	28

## FB ブラインドヘルール(サニタリーサイズ) 材質 304/316L/※チタン



厚みが薄いタイプもあります。  
・1~3S:6.4t ・4S:7.9t

SIZE	A	
1S	50.5	
1.25S	50.5	
寸法表	1.5S	50.5
	2S	64
	2.5S	77.5
	3S	91
	3.5S	106
	4S	119

## FB ブラインドヘルール(ISOガス管用) 材質 304/316L



ヘルールツバ角:20°

SIZE	A	
20A	50.5	
25A	50.5	
32A	50.5	
40A	64	
寸法表	50A	77.5
	65A	91
	80A	106
	90A	119
	100A	130
	125A	155
	150A	183
	200A	233.5

## FL ロングヘルール 材質 304/316L



面間50Lのタイプもあります。

SIZE	A	B	F	
1S	25.4	23.0	50.5	
1.25S	31.8	29.4	50.5	
寸法表	1.5S	38.1	35.7	50.5
	2S	50.8	47.8	64
	2.5S	63.5	59.5	77.5
	3S	76.3	72.3	91
	3.5S	89.1	85.1	106
	4S	101.6	97.6	119

## EL-F ヘルール90°エルボ 材質 304/316L/※チタン



ロングタイプもあります。

SIZE	A	
1S	55	
1.25S	55	
寸法表	1.5S	70
	2S	82
	2.5S	105
	3S	110
	3.5S	125
	4S	154.4

## EL-FW 片ヘルール90°エルボ 材質 304/316L



ロングタイプもあります。

SIZE	D	A	B	
1S	25.4	55	34	
1.25S	31.8	55	38	
寸法表	1.5S	38.1	70	49
	2S	50.8	82	61
	2.5S	63.5	105	84
	3S	76.3	110	89
	3.5S	89.1	125	104
	4S	101.6	154.4	133.4

## TE-F ヘルールチーズ 材質 304/316L/※チタン



一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。

SIZE	A	
1S	55	
1.25S	55	
寸法表	1.5S	70
	2S	82
	2.5S	105
	3S	110
	3.5S	125
	4S	154.4

## EQ-F ヘルール45°エルボ 材質 304/316L



SIZE	A	
1S	36.8	
1.25S	32.7	
寸法表	1.5S	44.7
	2S	52.6
	2.5S	63.0
	3S	73.6
	3.5S	64.4
	4S	94.6

## EQ-FW 片ヘルール45°エルボ 材質 304/316L



SIZE	D	A	B	
1S	25.4	36.8	15.8	
1.25S	31.8	32.7	15.7	
寸法表	1.5S	38.1	44.7	23.7
	2S	50.8	52.6	31.6
	2.5S	63.5	63.0	42.0
	3S	76.3	73.6	52.6
	3.5S	89.1	64.4	42.9
	4S	101.6	94.6	73.6