



## ▶ 60タイプ：中継用ケーブルレセプタクル




芯数	ソルダカップ形	寸法					
		A	B	C	D	E	F
14	57-60140	43.9	36.0	12.954	56.7	32.5	6.5×9.8
24	57-60240	54.7	46.8	23.749	56.2	32.1	11.1×9.8
36	57-60360	67.7	59.7	36.703	58.2	34.1	13.9×9.8
50	57-60500	82.8	74.9	51.816	60.5	36.5	17.0×9.8

## ▶ ダストキャップ


- 材料はポリエチレン (PE) 樹脂でプラグ用 (青) レセプタクル用 (赤) があります。

## プラグ用 (10タイプ、30タイプ)



芯数	品名	A
14	57-14P	29.6
24	57-24P	40.4
36	57-36P	53.2
50	57-50P	68.6

## レセプタクル用 (20タイプ、40タイプ、60タイプ)



芯数	品名	A
14	57-14S	30.0
24	57-24S	42.0
36	57-36S	53.8
50	57-50S	69.0

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。