


## ■レセプタクル[補強金具あり]



### ●スタッキング高さ：4mm用

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D	E	F	G	H	RoHS
DF17(3.0H)-26DS-0.5V(57)	CL683-0253-2-57	26	11.5	8.3	7.0	6.0	8.5	11.3	3.0	3.0	○
DF17(3.0H)-30DS-0.5V(57)	CL683-0268-0-57	30	12.5	9.3	8.0	7.0	9.5	12.3			
DF17(3.0H)-60DS-0.5V(57)	CL683-0361-5-57	60	20.0	16.8	15.5	14.5	17.0	19.8			
DF17(3.0H)-70DS-0.5V(57)	CL683-0393-1-57	70	22.5	19.3	18.0	17.0	19.5	22.3			
DF17(3.0H)-80DS-0.5V(57)	CL683-0369-7-57	80	25.0	21.8	20.5	19.5	22.0	24.8			

### ●スタッキング高さ：5mm、7mm用

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D	E	F	G	H	RoHS
DF17(3.0)-20DS-0.5V(57)	CL683-0002-2-57	20	10.0	6.8	5.5	4.5	7.0	9.8	3.5	3.0	○
DF17(3.0)-26DS-0.5V(57)	CL683-0241-3-57	26	11.5	8.3	7.0	6.0	8.5	11.3			
DF17(3.0)-30DS-0.5V(57)	CL683-0003-5-57	30	12.5	9.3	8.0	7.0	9.5	12.3			
DF17(3.0)-40DS-0.5V(57)	CL683-0004-8-57	40	15.0	11.8	10.5	9.5	12.0	14.8			
DF17(3.0)-50DS-0.5V(57)	CL683-0005-0-57	50	17.5	14.3	13.0	12.0	14.5	17.3			
DF17(3.0)-60DS-0.5V(57)	CL683-0006-3-57	60	20.0	16.8	15.5	14.5	17.0	19.8			
DF17(3.0)-70DS-0.5V(57)	CL683-0007-6-57	70	22.5	19.3	18.0	17.0	19.5	22.3			
DF17(3.0)-80DS-0.5V(57)	CL683-0008-9-57	80	25.0	21.8	20.5	19.5	22.0	24.8			

### ●スタッキング高さ：6mm、8mm用

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	C	D	E	F	G	H	RoHS
DF17(4.0)-20DS-0.5V(57)	CL683-0042-7-57	20	10.0	6.8	5.5	4.5	7.0	9.8	4.5	4.0	○
DF17(4.0)-30DS-0.5V(57)	CL683-0043-0-57	30	12.5	9.3	8.0	7.0	9.5	12.3			
DF17(4.0)-40DS-0.5V(57)	CL683-0044-2-57	40	15.0	11.8	10.5	9.5	12.0	14.8			
DF17(4.0)-50DS-0.5V(57)	CL683-0045-5-57	50	17.5	14.3	13.0	12.0	14.5	17.3			
DF17(4.0)-60DS-0.5V(57)	CL683-0046-8-57	60	20.0	16.8	15.5	14.5	17.0	19.8			
DF17(4.0)-70DS-0.5V(57)	CL683-0047-0-57	70	22.5	19.3	18.0	17.0	19.5	22.3			
DF17(4.0)-80DS-0.5V(57)	CL683-0048-3-57	80	25.0	21.8	20.5	19.5	22.0	24.8			

(注) 梱包は、エンボス梱包となります。(1000個/リール)  
ご注文は、リール数でお願い致します。