



- ① 充填が極めて簡単 — コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適
- ② 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ③ ねじり走行可能（制限あり）
- ④ ケーブルを傷めない内部構造
- ⑤ “E”タイプは外周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑥ “Z”タイプは内周側にスリット（切れ目）入りクロスバー
- ⑦ ケーブルクランプ一体型の取付ブラケットも（オプション）



フリースパンの長さ
FL_G = 水平走行
FL_B = ベント走行




E16型 — 外周側から押し込み充填

製品番号	Bi[mm]	Ba*[mm]	R[mm]	曲げ半径
E16.2.□.0	23	37.5	060	075 100
E16.3.□.0	36	50.5	060	075 100
E16.4.□.0	48	62.5	060	075 100
E16.5.□.0	63	78.3	060	075 100
E16.6.□.0	80	95.3	060	075 100
E16.7.□.0	100	115.3	060	075 100

Ba*：ピボット外径

約0.3~0.7mm広くなっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E16.3.100.0



Z16型 — 内周側から押し込み充填

製品番号	Bi[mm]	Ba*[mm]	R[mm]	曲げ半径
Z16.2.□.0	23	37.5	060	075 100
Z16.3.□.0	36	50.5	060	075 100
Z16.4.□.0	48	62.5	060	075 100
Z16.5.□.0	63	78.3	060	075 100
Z16.6.□.0	80	95.3	060	075 100
Z16.7.□.0	100	115.3	060	075 100

Ba*：ピボット外径

約0.3~0.7mm広くなっています。

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] E16.3.100.0

型番の構成



ご注文例については
P5.429を参照ください

ヘルプデスク(8:30~20:00)
電話：03-5819-2500
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp