




 価格指標

- ① 「ジッパー」式開閉
- ② ジッパータイプのカバー部分はリンク毎に連結・取外し可能
- ③ 軽量かつ堅牢
- ④ 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ⑤ ケーブルクランプ付の取付ブラケットも
- ⑥ チューブタイプも ▶ P5.78



フリースパンの長さ

 $FL_G$  = 水平走行 $FL_B$  = ベント走行

## 07型 — 外周側でジッパー式開閉

製品番号	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm] 曲げ半径		
07.06.□.0	06	12.5	018	028	038
07.10.□.0	10	16.5	018	028	038
07.16.□.0	16	22.5	018	028	038
07.20.□.0	20	27.0	018	028	038
07.30.□.0	30	37.0	018	028	038
07.40.□.0	40	47.0	018	028	038
07.50.□.0	50	57.0	018	028	038
07.64.□.0	64	71.0	018	028	038

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例]：07.20.038.0

## 型番の構成



ご注文例については  
 P5.428を参照ください

ヘルプデスク(8:30~20:00)

電話：03-5819-2500

E-Mail: helpdesk@igus.co.jp