


# MJT フレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュータイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 高トルク 振動吸収 電気絶縁性

MJT



外径φ14・φ30

## 寸法・価格

単位: mm


品番	価格(円)		A	L	W	B	C*1	スリーブ E	F	M	ねじ締めつけトルク (N・m)
	1組	スリーブ									
MJT-14	1,470	200	14	7	22	6	1	4	3.5	M3	0.7
MJT-20	1,740	230	20	10	30	8	1	6	5	M3	0.7
MJT-30	2,160	280	30	11	35	10	1.5	10	5.5	M4	1.7
MJT-40	3,070	300	40	25	66	12	2	17	12.5	M5	4
MJT-55	3,940	600	55	30	78	14	2	26	15	M6	7
MJT-65	6,570	980	65	35	90	15	2.5	29.5	17.5	M8	15
MJT-80	11,000	1,520	80	45	114	18	3	35.5	22.5	M8	15
MJT-95	28,800	3,340	95	50	126	20	3	44	25	M8	15

\*1: C寸法をつけた状態で使用してください。


品番	標準軸穴径(寸法許容差H8) D1・D2																																
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	
MJT-14	●	●	●	●	●	●	●																										
MJT-20		●	●	●	●	●	●	●																									
MJT-30					●	●	●	●	●																								
MJT-40								●	●																								
MJT-55										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MJT-65											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MJT-80																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MJT-95																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
- 軸穴径がφ4以下の場合には止めねじは1カ所です。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
- ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランプタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。

### ● スリーブ詳細 タイトフィット



### イーザーフィット



### ● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

MJT-95-RD-42-45 (1組)

1 2 3

MJ-40-RD-SLV (スリーブ単体)

スリーブ記号 外径(A寸法) スリーブ記号

● 軸穴・キー溝追加加工 → P.1789

● クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1797

● ステンレスねじ変更 → P.1791

対応可・別料金

対応可・別料金

対応可・別料金