




# グレイドレベル

GRADE LEVEL

薄暗い場所でも気泡管がハッキリ見えます！




- 用途** • 水平・垂直の測定
- 材質** • アルミ
- 特長**
  - 暗い所でもハッキリ見える蓄光気泡管使用
  - 勾配の 1/100 と 2/100 が測定できます。
  - 水平気泡管はレンズで拡大されて見やすい
  - GLM タイプはマグネット付

感度とは気泡が動き出す時の勾配です。  
 精度とは「0°±精度」の範囲でのバラツキです。

商品コード	品番	全長 (mm)	高さ (mm)	厚み (mm)	感度 (mm/m)	精度 (mm/m)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
011049	GL-230	230	45	22	0.35	± 1.00	190g	2,250	674561
011050	GL-300	300	45	22	0.35	± 1.00	220g	2,400	674509
011051	GL-380	380	45	22	0.35	± 1.00	270g	2,700	674516
011052	GL-450	450	45	22	0.35	± 1.00	300g	2,950	674523
011053	GL-600	600	45	22	0.35	± 1.00	390g	3,400	674530
011054	GL-900	900	45	22	0.35	± 1.00	560g	5,750	674554
011060	GLM-300	300	50	20	0.35	± 1.00	320g	3,450	674608
011061	GLM-380	380	50	20	0.35	± 1.00	360g	3,750	674615
011062	GLM-450	450	50	20	0.35	± 1.00	400g	3,950	674622
011063	GLM-600	600	50	20	0.35	± 1.00	460g	4,450	674639

# ミニレベル

MINI LEVEL



- 用途** • 水平測定、建設工事、機械の据え付け等の水平出しに
- 材質** • アクリル樹脂、アルミ、鋳物
- 特長** • 水平測定が可能

感度とは気泡が動き出す時の勾配です。  
 精度とは「0°±精度」の範囲でのバラツキです。

商品コード	品番	タイプ	全長 (mm)	高さ (mm)	厚み (mm)	感度 (mm/m)	精度 (mm/m)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
011070	CT-70	アクリルクロス	70	25	15	0.5	± 1.5	40g	2,000	823013
011071	CS-70	アクリルスケール	70	35	12	0.5	± 2.5	40g	1,550	823020
011072	CR-24	アクリル丸	φ 24	—	10	0.5	± 2.5	10g	1,150	823044
011077	A-90-13	アルミ六角	90	13	—	0.5	± 1.5	20g	1,300	674264
011078	A-90-17	アルミ六角	90	17	—	0.5	± 1.5	50g	1,350	674271
011079	A-105-13	アルミ六角	105	13	—	0.5	± 1.5	20g	1,500	674288
011080	A-105-17	アルミ六角	105	17	—	0.5	± 1.5	50g	1,650	674295
011081	S-65	アルミストレート	65	20	14	0.5	± 1.5	40g	1,100	674301
011082	S-90	アルミストレート	90	20	14	0.5	± 1.5	50g	1,350	674318
011083	T-50	アルミ平	50	30	15	0.5	± 1.5	50g	2,200	674349
011084	T-100	アルミ平	100	30	15	0.5	± 1.5	120g	2,530	674356
011085	F-90	鋳物	90	20	30	0.5	± 1.5	180g	1,750	674387

レベルニップ

気泡管水準器

角度計

水平器

プロトラクタ