

専用工具

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ

形状	厚み	t	粒度	品番	形状	厚み	t	粒度	品番
平テーパ	1.4	3	0.5mm #200	62801	角	2	2	#150	62831
			0.4mm #400	62802				#200	62832
			0.35mm #600	62803				#400	62833
平テーパ	1.4	6	0.5mm #200	62805	丸	$\phi 1$	1	#100	62840
			0.4mm #400	62806				#150	62841
			0.35mm #600	62807				#200	62842
								#400	62843
平		1.5	#150	62811	丸	$\phi 2$	2	#150	62845
			#200	62812				#200	62846
			#400	62813				#400	62847
平(片面電着)		1.2	#100	62814	丸	$\phi 3$	3	#150	62851
								#200	62852
								#400	62853
平		1.4	#150	62815	丸先細	$\phi 0.5$	$\phi 1.5$	#150	62855
			#200	62816				#200	62856
			#400	62817				#400	62857
平(片面電着)		1	#150	62821	半丸	1.5	3	#150	62865
			#200	62822				#200	62866
			#400	62823				#400	62867
平(片面電着)		1.8	#150	62825	半丸	2	4	#150	62871
			#200	62826				#200	62872
			#400	62827				#400	62873
					三角	2.6	3	#150	62881
								#200	62882
								#400	62883

●印は超音波研磨装置“シーナスneo-シーナス”でも使用可能な電着ダイヤモンドヤスリです。ご使用になる場合は、専用チップホルダNo. 60912 (P.60)をご利用ください。

軸径 $\phi 3.0$

1パック5本入 ディスク専用ゴムパット



“アングルグラインダ” (電動・エアー) 専用工具


“アングルアタッチメント”

ナカニシアングルグラインダは、豊富な工具により切削から研削、研磨、ラップ仕上げまで多彩な加工を可能とします。

1パック100枚入 サンドペーパーディスク (裏面のり処理)

布基材タイプ

●金属用…乾式
耐久性に優れます。




粒度	$\phi 11$	$\phi 21$	$\phi 31$
#60	64111	64121	64141
#80	64112	64122	64142
#120	64113	64123	64143
#180	64114	64124	64144
#240	64115	64125	64145
#320	64116	64126	64146
#400	64117	64127	64147
#600	64118	64128	64148
#800	64119	64129	64149
#1,000	64120	64130	64150

裏面のり付

紙基材タイプ

●金属用…乾式、湿式両用 (耐水、耐油性あり)




粒度	$\phi 11$	$\phi 21$	$\phi 31$
#80	64131	64151	64171
#120	64132	64152	64172
#180	64133	64153	64173
#240	64134	64154	64174
#320	64135	64155	64175
#400	64136	64156	64176
#600	64137	64157	64177
#800	64138	64158	64178
#1,000	64139	64159	64179
#1,500	64140	64160	64180

裏面のり付

紙基材タイプ

●乾式用…金属、木工、塗装面、パテ研磨用
乾式使用 (目詰まり防止剤を塗布)



粒度	$\phi 11$	$\phi 21$	$\phi 31$
#80	64201	64211	64221
#120	64202	64212	64222
#180	64203	64213	64223
#240	64204	64214	64224
#320	64205	64215	64225
#400	64206	64216	64226
#600	64207	64217	64227

裏面のり付

※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下 ϕ は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度 (回転/分) です。