

専用工具

軸径 $\phi 3.0$


1パック1本入 電着ダイヤモンドヤスリ

形状	寸法	粒度	品番	特徴
平テーパ		0.5mm #200	62801	●
		0.4mm #400	62802	●
		0.35mm #600	62803	●
平テーパ		0.5mm #200	62805	●
		0.4mm #400	62806	●
		0.35mm #600	62807	●
平		#150	62811	●
		#200	62812	●
		#400	62813	●
平(片面電着)		#100	62814	●
平		#150	62815	●
		#200	62816	●
		#400	62817	●
※62815は1.4mmとなります。				
平(片面電着)		#150	62821	●
		#200	62822	●
		#400	62823	●
平(片面電着)		#150	62825	●
		#200	62826	●
		#400	62827	●
角		#150	62831	●
		#200	62832	●
		#400	62833	●
丸		#100	62840	●
		#150	62841	●
		#200	62842	●
		#400	62843	●
丸		#150	62845	●
		#200	62846	●
		#400	62847	●
丸		#150	62851	●
		#200	62852	●
		#400	62853	●
丸先細		#150	62855	●
		#200	62856	●
		#400	62857	●
半丸		#150	62865	●
		#200	62866	●
		#400	62867	●
半丸		#150	62871	●
		#200	62872	●
		#400	62873	●
三角		#150	62881	●
		#200	62882	●
		#400	62883	●

●印は超音波研磨装置「シーナスneo-シーナス」でも使用可能な電着ダイヤモンドヤスリです。ご使用になる場合は、専用チップホルダNo. 60912 (P.60) をご利用ください。

軸径 $\phi 3.0$

1パック5本入 ディスク専用ゴムパット




“アングルグラインダ” (電動・エア) “アングルアタッチメント” 専用工具

ナカニシアングルグラインダは、豊富な工具により切削から研削、研磨、ラップ仕上げまで多彩な加工を可能とします。

1パック100枚入 サンドペーパーディスク (裏面のり処理)

布基材タイプ

●金属用…乾式
耐久性に優れます。




粒度	11	21	31
#60	64111	64121	64141
#80	64112	64122	64142
#120	64113	64123	64143
#180	64114	64124	64144
#240	64115	64125	64145
#320	64116	64126	64146
#400	64117	64127	64147
#600	64118	64128	64148
#800	64119	64129	64149
#1,000	64120	64130	64150

裏面のり付

紙基材タイプ

●金属用…乾式、湿式両用 (耐水、耐油性あり)




粒度	11	21	31
#80	64131	64151	64171
#120	64132	64152	64172
#180	64133	64153	64173
#240	64134	64154	64174
#320	64135	64155	64175
#400	64136	64156	64176
#600	64137	64157	64177
#800	64138	64158	64178
#1,000	64139	64159	64179
#1,500	64140	64160	64180

裏面のり付

紙基材タイプ

●乾式用…金属、木工、塗装面、パテ研磨用
乾式使用 (目詰まり防止剤を塗布)



粒度	11	21	31
#80	64201	64211	64221
#120	64202	64212	64222
#180	64203	64213	64223
#240	64204	64214	64224
#320	64205	64215	64225
#400	64206	64216	64226
#600	64207	64217	64227

裏面のり付

※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度 (回転/分) です。