

# 各種サンダー



- ナイロン不織布に砥粒を含浸させた仕上用サンダーです。
- 気孔率が多く目詰まりが少なく安定した仕上げ面が得られます。
- 耐水性、耐油性があり乾式・湿式いずれも対応可能です。

アソート  
セット

**48889**

各1本 / 合計7本入  
(48881~48887)

**48899**


各1本 / 合計7本入  
(48891~48897)



- 高速回転する放射状研磨布によりスピード研磨ができる高能率サンダーです。
- 回転速心力により研磨布が広がり、円筒の内面研磨に最適です。
- 柔らかい加工品には、低速回転により仕上げ面を考慮した研磨が可能です。

## 軸径φ3.0,6.0 ポリッシュサンダー


1パック10本入



粒度	カラー				
#120	グレイ	48871	48881	48891	48931
#240	パープル	48872	48882	48892	48932
#320	レッド	48873	48883	48893	48933
#600	ブルー	48874	48884	48894	48934
#800	バイオレット	48875	48885	48895	48935
#1000	オレンジ	48876	48886	48896	48936
#1500	イエロー	48877	48887	48897	48937

## 軸径φ3.0 フラップサンダー

1パック5本入




粒度					
#60	49101	※49111	49121	—	49131
#80	49102	49112	49122	49222	49132
#120	49103	※49113	49123	—	49133
#150	49104	49114	49124	49224	49134
#240	49105	49115	49125	49225	49135
#320	49106	49116	49126	49226	49136
#600	49107	※49117	49127	—	49137

※49111、49113、49117は20mmとなります。

## 軸径φ3.0 フラップサンダー


1パック5本入



粒度								
#60	49141	49151	—	49161	49171	49181	49191	49201
#80	49142	49152	49232	49162	49172	49182	49192	49202
#120	49143	49153	—	49163	49173	49183	49193	49203
#150	49144	49154	49234	49164	49174	49184	49194	49204
#240	49145	49155	49235	49165	49175	49185	49195	49205
#320	49146	49156	49236	49166	49176	49186	49196	49206
#600	49147	49157	—	49167	49177	49187	49197	49207

## 軸径φ3.0 ファインフラップサンダー

1パック1本入



粒度	カラー			
#800	ブラウン/イエロー	49251	49261	49271
#1000	ピンク	49252	49262	49272
#1500	グリーン	49253	49263	49273
#2000	ブルー	49254	49264	49274
#3000	オレンジ	49255	49265	49275

アソート  
セット

**49259**

各1本 / 合計5本入  
(49251~49255)

**49269**

各1本 / 合計5本入  
(49261~49265)

**49279**

各1本 / 合計5本入  
(49271~49275)