


## 黄銅ナット



※インチサイズには切り込みがありません


### ●ミリサイズ(グループ4)

品番	適用チューブ外径(mm)	T ねじ サイズ (M)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
N4	4	M8×0.75	9.0	10.0	4.0
N6	6	M10×1.0	9.0	12.0	5.0
N8	8	M12×1.0	9.0	14.0	6.0
N10	10	M15×1.0	10.0	17.0	9.0
N12	12	M17×1.0	11.0	19.0	11.0
N16	16	M22×1.0	13.0	27.0	33.0

### ●インチサイズ(グループ1)

品番	適用チューブ外径(inch)	T ねじ サイズ (M)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
N1/8	1/8	M6×0.75	9.0	8.0	3.0
N3/16	3/16	M8×0.75	9.0	10.0	4.0
N1/4	1/4	M10×1.0	9.0	12.0	5.0
N5/16	5/16	M12×1.0	9.0	14.0	6.0
N3/8	3/8	M14×1.0	10.0	17.0	10.0
N1/2	1/2	M17×1.0	11.5	19.0	11.0
N5/8	5/8	M22×1.0	13.0	27.0	33.0

## ナイロンスリーブ




### ●ミリサイズ(色:乳白色)

品番	適用チューブ外径(mm)	L (mm)
SN4	4	11.0
SN6	6	11.0
SN8	8	11.0
SN10	10	12.0
SN12	12	13.0
SN16	16	17.0

### ●インチサイズ(色:黒)

品番	適用チューブ外径(inch)	L (mm)
SN1/8	1/8	11.0
SN3/16	3/16	11.0
SN1/4	1/4	11.0
SN5/16	5/16	11.0
SN3/8	3/8	12.0
SN1/2	1/2	13.0
SN5/8	5/8	17.0

## 黄銅スリーブ



### ●ミリサイズ

品番	適用チューブ外径(mm)	L (mm)
MSN4	4	9.0
MSN6	6	9.0
MSN8	8	9.0
MSN10	10	10.0
MSN12	12	11.3
MSN16	16	17.0

### ●インチサイズ

品番	適用チューブ外径(inch)	L (mm)
MSN1/8	1/8	11.0
MSN3/16	3/16	11.0
MSN1/4	1/4	11.0
MSN5/16	5/16	11.0
MSN3/8	3/8	12.0
MSN1/2	1/2	13.0