



カプラー

コネクタタイプ




品番	T ねじ サイズ (M)	L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	A (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-M5	M5×0.8	25.0	8.0	2.5	4.0	9.0	9.5	2.5	8.0




品番	T ねじ サイズ (R)	L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	A (mm)	H ₁ 二面幅 (mm)	H ₂ 二面幅 (mm)	D (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-2M	R1/8	31.0	8.0	3.0	11.0	10.0	9.0	9.5	3.0	13.0

エルボタイプ




品番	T ねじ サイズ (M)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	L ₄ (mm)	L ₅ (mm)	L ₆ (mm)	H ₁ 二面幅 (mm)	H ₂ 二面幅 (mm)	D (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-M5UL	M5×0.8	25.9	8.0	2.5	10.1	8.0	12.0	8.0	9.0	9.5	2.0	15.0




品番	T ねじ サイズ (R)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	L ₄ (mm)	L ₅ (mm)	L ₆ (mm)	F (mm)	H ₁ 二面幅 (mm)	H ₂ 二面幅 (mm)	H ₃ 二面幅 (mm)	D (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-2MUL	R1/8	25.9	8.0	2.5	18.9	8.0	12.0	8.5	8.0	9.0	10.0	9.5	4.2	21.0

U5チューブ専用 バープタイプ



品番	適用 チューブ タイプ	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	F (mm)	H 二面幅 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-25H	U5-4-4X2.5	26.0	8.0	2.5	6.5	9.0	9.5	3.5	1.5	7.5
103C-40H	U5-4-6X4	27.5	8.0	2.5	8.0	9.0	9.5	5.7	3.0	8.0

U5チューブ専用 バープエルボタイプ



品番	適用 チューブ タイプ	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	L ₄ (mm)	L ₅ (mm)	L ₆ (mm)	F (mm)	H ₁ 二面幅 (mm)	H ₂ 二面幅 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-25HL	U5-4-4X2.5	25.9	8.0	2.5	15.9	8.0	12.0	6.5	8.0	9.0	9.5	3.5	1.5	15.0
103C-40HL	U5-4-6X4	25.9	8.0	2.5	17.4	8.0	12.0	6.5	8.0	9.0	9.5	5.7	3.0	15.5

チューブ

クリップ
チューブ

加工チューブ

プッシュ
継手

クイック
継手

クリーン
継手

竹のこ
継手

制御切替・着脱
シリーズ

治具・工具
付属品

技術資料

参考資料