


# F3130(ライトグレー)シリーズ

## F3130

**特長**

柔軟でしかも折れにくい構造  
優れた耐磨耗性  
キャンバカ(F3130シリーズ専用)



品番	サイズ			最高使用圧力 (MPa)	最大衝撃圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略質量 (g/m)	適用継手タイプ	
	呼称サイズ	内径								外径
		(in.)	(mm)	(mm)						
F3130-02-LGY	02	1/8	3.6	8.3	20.0	25.0	72.0	15	45	キャンバカ スウェッジ
F3130-04-LGY	04	1/4	6.3	12.5	19.5	24.4	77.0	40	105	
F3130-06-LGY	06	3/8	9.5	16.4	16.0	20.0	63.0	50	150	
F3130-08-LGY	08	1/2	12.7	20.3	14.0	17.4	56.0	75	210	
F3130-12-LGY	12	3/4	19.0	26.6	9.0	11.3	35.0	130	290	スウェッジ
F3130-16-LGY	16	1	25.4	33.4	7.0	8.8	28.0	165	400	

⚠ 注意: キャンバカを使用する場合は、キャンバカの最高使用圧力に準じます。ご注意ください。

適用流体: 鉱物性一般作動油

使用温度範囲: -40 ~ +100

🔧 キャンバカを使用する場合は、キャンバカの使用温度範囲に準じます。

1箱の梱包単位: 02、04、06、08サイズ 100m  
12、16サイズ 50m

🔧 適用ホース継手は、N3130シリーズ、3130シリーズの適用ホース継手と同じです。

🔧 品番には、色記号(-LGY)が付きます。