


【リューザブルタイプ】

(3130・3000用)

A



品番	呼称サイズ	R	A	B	最小内径D	L	Y (HEX)	Z (HEX)	概略質量 (g)
A-PT-02	02	1/8	10	6.5	2.8	42	12	12	25
A-PT-03	03	1/4	14	7.0	3.4	51	17	14	45
A-PT-04	04	1/4	14	7.0	5.0	57	17	17	60
A-PT-05	05	3/8	15	9.0	6.0	65	21	19	100
A-PT-06	06	3/8	15	9.0	7.0	68	21	21	120
A-PT-08	08	1/2	18	10.0	9.6	79	26	26	210
A-PT-12	12	3/4	20	12.0	16.5	85	35	35	370
A-PT-16	16	1	23	13.0	21.5	92	41	41	500


材質：スチール
適用アダプタ：030、130
受注生産品

ステンレスタイプ

品番	呼称サイズ	R	A	B	最小内径D	L	Y (HEX)	Z (HEX)	概略質量 (g)
A-PT-02-S	02	1/8	10	6.5	2.8	42	12	12	25
A-PT-04-S	04	1/4	14	7.0	5.0	57	17	17	60
A-PT-06-S	06	3/8	15	9.0	7.0	68	21	21	120
A-PT-08-S	08	1/2	18	10.0	9.6	79	26	26	210
A-PT-12-S	12	3/4	20	12.0	16.5	85	35	35	370

材質：ステンレススチール SUS304
適用アダプタ：030、130
受注生産品

E



品番	呼称サイズ	G	B	C	最小内径D	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	Z (HEX)	概略質量 (g)
E-PF-02	02	1/8	6.5	7.0	2.8	7.0	48	14	12	12	35
E-PF-03	03	1/4	6.5	9.5	3.4	8.0	54	17	17	14	60
E-PF-04	04	1/4	6.5	9.5	5.0	8.5	59	17	17	17	70
E-PF-05	05	3/8	6.5	12.5	6.0	9.5	66	21	21	19	110
E-PF-06	06	3/8	7.5	12.5	7.0	9.5	70	21	21	21	130
E-PF-08	08	1/2	7.5	16.0	9.6	12.5	82	26	26	26	220
E-PF-12	12	3/4	9.5	21.5	16.5	13.0	86	35	35	35	400
E-PF-16	16	1	9.5	27.5	21.5	16.5	92	41	41	41	530

材質：スチール
適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030

ステンレスタイプ

品番	呼称サイズ	G	B	C	最小内径D	H	L	X (HEX)	Y (HEX)	Z (HEX)	概略質量 (g)
E-PF-02-S	02	1/8	6.5	7.0	2.8	7.0	48	14	12	12	35
E-PF-04-S	04	1/4	6.5	9.5	5.0	8.5	59	17	17	17	70
E-PF-06-S	06	3/8	7.5	12.5	7.0	9.5	70	21	21	21	130
E-PF-08-S	08	1/2	7.5	16.0	9.6	12.5	82	26	26	26	220
E-PF-12-S	12	3/4	9.5	21.5	16.5	13.0	86	35	35	35	400

材質：ステンレススチール SUS304
適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030
受注生産品