


■ ソケット単体

AK 金型埋め込み用ネジ部(ソケット)

¥
P.713



単位：mm

形式	R	A	B	L	øP1	øP2	対辺 H	質量 (g)	オリフィス径
AK08-01S	R1/8	8	18.5	14.5	13	15	5	10	5.3
AK08-02S	R1/4	11	20	14	13	15	6	13	6.3
AK10-01S	R1/8	8	21	17	15.5	18	5	15	5.3
AK10-02S	R1/4	11	23	17	15.5	18	8	15.5	8.5
AK10-03S	R3/8	12	23	16.5	15.5	18	8	22.5	8.5
AK10-04S	R1/2	15	26	18	15.5	22	8	44.5	8.5

※.L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

※.AS(ネジ部のみ)とは、互換性がありません。

継手
制御機器
手動弁
チューブ
価格表
受注生産品
技術資料

256

金型
温調
竹の子

ストップ弁
内蔵

回転部
配管用

ねじれ
防止用

分配型

分離型

蔵リング
カバー