


■ E3・E7シリーズソケット
CPSE ワンタッチ継手付ストレート

¥
P.725 CAD

RoHS対応




単位：mm

形式	チューブ外径 øD	B	øP	チューブエンド C	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	CAD ファイル名
CPSE3-4	4	29.7	9.5	10.9	9	3.3	TFLC-001
CPSE7-6	6	32.2	11.5	11.7	13	7.7	

CPSE ストレートネジタイプ

¥
P.725 CAD

RoHS対応



単位：mm


形式	R	A	B	L	øP	対辺 H	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	CAD ファイル名
CPSE3-M5	M5 × 0.8	2.9	22.3	19.4	9.5	9	7	3.2	TFLC-001
CPSE3-O1	R1/8	8	27.8	23.8		10	11	3.8	
CPSE7-M5	M5 × 0.8	2.9	25	22.1	11.5	10	10	4	
CPSE7-O1	R1/8	8	29.8	25.8			13	8.3	

※.テーバネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

CPSE ユニバーサルエルボ

¥
P.725 CAD

RoHS対応



単位：mm

形式	A	B	L	øP	E	□F	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)	CAD ファイル名
CPSE3H-M5	3.2	9.2	12.8	9.5	21.8	8	11	2	TFLC-001
CPSE7H-M5	3.2	10.8	14.8	11.5	23.5	10	17	2.6	