


SSR-XW形、SSR-XWM形



呼び形番	外形寸法			LMブロック寸法											H ₃	
	高さ M	幅 W	長さ L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	E	f ₀	e ₀	D ₀		グリース ニップル
SSR 15XW SSR 15XWM	24	34	56.9	26	26	M4×7	39.9	6.5	19.5	4.5	5.5	2.7	4.5	3	PB1021B	4.5
SSR 20XW SSR 20XWM	28	42	66.5	32	32	M5×8	46.6	8.2	22	5.5	12	2.9	5.2	3	B-M6F	6
SSR 25XW SSR 25XWM	33	48	83	35	35	M6×9	59.8	8.4	26.2	6	12	3.3	6.8	3	B-M6F	6.8
SSR 30XW SSR 30XWM	42	60	97	40	40	M8×12	70.7	11.3	32.5	8	12	4.5	7.6	4	B-M6F	9.5
SSR 35XW	48	70	110.9	50	50	M8×12	80.5	13	36.5	8.5	12	4.7	8.8	4	B-M6F	11.5

注) 記号MはLMブロック、LMレール、ボールの材質にステンレス鋼を使用しているため、耐食性、耐環境性に優れています。

呼び形番の構成例

SSR25X W 2 UU C1 M +1200L Y P T M -II

呼び形番

LMブロックの種類

防塵用記号(※1)

LMブロックがステンレス鋼

LMレール長さ(mm表示)

15、25のみ適用

LMレールがステンレス鋼

同一平面に使用される軸数記号(※4)

1軸に組み合わせるLMブロックの個数

ラジアルすきま記号(※2) 普通(無記号)/軽予圧(C1)

精度記号(※3) 並級(無記号)/上級(H)/精密級(P) 超精密級(SP)/超超精密級(UP)

LMレール継ぎ記号

(※1) **A1-556**(防塵用部品)参照 (※2) **A1-73**参照 (※3) **A1-80**参照 (※4) **A1-13**参照

注) この呼び形番は1軸ユニットで1setとします。(2軸平行使用の場合の必要数は、最低2setとなります。)