



サイズ R0.1~R3

# UDCLB



定価改定

対応被削材表 (☆○○の順に推奨)

被削材															
炭素鋼 S45C S55C	合金鋼 SK/SCM SUS	プリハードン鋼 NAK HPM	焼入れ鋼			鋳鉄	アルミ合金	グラファイト	銅	樹脂	ガラス入り樹脂	チタン合金	超耐熱合金	超硬合金	硬脆材
			~55HRC	~60HRC	~70HRC										
														☆	◎
											○ ※1				◎ ※2

※1 ガラス入り樹脂には DCB・DCLB を推奨いたします。  
 ※2 硬脆材：セラミックス（アルミナ、ジルコニアなど）、ガラスなど

合計 37 型番

型番	ボール半径 R	有効長 ℓ <sub>1</sub>	刃長 ℓ	首径 φ <sub>d1</sub>	シャンクテーパ角 Beta	全長 L	シャンク径 φ <sub>d</sub>	定価 (¥)
<input type="checkbox"/> UDCLB 2002-0030	R0.1	0.3	0.14	0.18	16°	50	4	39,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2002-0050		0.5				50	4	39,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2002-0075		0.75				50	4	39,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2002-0100		1				50	4	39,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2004-0050	R0.2	0.5	0.28	0.36	16°	50	4	36,080
<input type="checkbox"/> UDCLB 2004-0100		1				50	4	36,080
<input type="checkbox"/> UDCLB 2004-0150		1.5				50	4	36,080
<input type="checkbox"/> UDCLB 2004-0200		2				50	4	36,080
<input type="checkbox"/> UDCLB 2006-0100	R0.3	1	0.42	0.56	16°	50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2006-0150		1.5				50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2006-0200		2				50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2006-0300		3				50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2008-0200	R0.4	2	0.56	0.76	16°	50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2008-0300		3				50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2008-0400		4				50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2010-0200		R0.5				2	0.7	0.96
<input type="checkbox"/> UDCLB 2010-0250	2.5		50	4	32,410			
<input type="checkbox"/> UDCLB 2010-0300	3		50	4	32,410			
<input type="checkbox"/> UDCLB 2010-0400	4		50	4	32,410			
<input type="checkbox"/> UDCLB 2010-0500	R1	5	1.4	1.9	16°	50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2020-0300		3				50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2020-0400		4				50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2020-0600		6				50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2020-0800	R1.5	8	2.1	2.9	16°	50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2020-1000		10				50	4	32,410
<input type="checkbox"/> UDCLB 2030-0600		6				60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2030-0800		8				60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2030-1000	R2	10	2.8	3.9	16°	60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2030-1200		12				60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2030-1400		14				60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2040-0800		8				60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2040-1000	R2.5	10	3.5	4.8	16°	60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2040-1500		15				60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2050-1000		10				60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2050-1500		15				60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2060-1000	R3	10	4.2	5.7	—	60	6	35,580
<input type="checkbox"/> UDCLB 2060-1500		15				60	6	35,580

定価改定