



サイズ $\phi 3 \sim \phi 12$

SV

Super
MG

30°

フラットランド



シャンク径
0/-0.005

対応被削材表 (☆○○の順に推奨)

被 削 材															
炭素鋼 S45C S55C	合金鋼 SK/SCM SUS	プリハードン鋼 NAK HPM	焼入れ鋼			鋳鉄	アルミ合金	グラファイト	銅	樹脂	ガラス入り樹脂	チタン合金	超耐熱合金	超硬合金	硬脆材
			~55HRC	~60HRC	~70HRC										
○	○	○				○	○	○	○	○					

特
長

超硬スパイラル面取りカッタ。
テーパ半角は 45°。
外周刃をねじれタイプとし、直刃のタイプに比べバリの発生が抑制されます。



合計 6 型番

単位 (mm)

型番	先端径 ϕD	刃長 ℓ	全長 L	テーパ半角 A	シャンク径 ϕd	定価 (¥)
SV 2030	0.8	1.1	40	45°	3	13,000
SV 2040		1.6	45		4	14,000
SV 2060	1	2.5	50		6	15,750
SV 2080		3.5	60		8	19,250
SV 2100		4.5	70		10	27,500
SV 2120		5.5	75		12	32,230

面取り

ドリル
ねじ切り

ユーロシリーズ

VRシリーズ

技術資料