

# HT

乾電池別売  
ACアダプタ別売

最小表示 0.1g～

## 高精度 コンパクトスケール



### マルチユースケース収納

ひょう量310g～5100g、最小表示0.1g～1g

### 大型液晶 文字高13.5mm

大きな表示部でクッキリ表示

### 長い電池寿命

約450時間

### 上皿は取り外して水洗い可能

衛生的

### 収納ケース

標準付属

### 積み重ねて収納可能

複数の保管に便利



### 電池残量表示

一目で確認可能

### オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

### 2電源方式

※ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)

### 風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

### マルチユースケース



#### すぐメモがとれる

メモの記入に便利なペン立てつき

#### カラー・バー

(レッド、グリーン、オレンジ)  
クラス分け、用途区別など使い方のいろいろ

#### ネームホルダー

使用場所や用途の区別、クラス分けなどに便利です。

デジタル  
はかり  
53p～56p


## バリューパック

本体に、全部がついたお得なパック

- ステンレス皿
- ACアダプタ
- 収納ケース
- 乾電池(モニター用)



### 風袋引き機能・・・容器の重さを0gに差し引き、追加計量もカンタン!



1. 容器をのせて“RE-ZERO”を押すと  
容器の重さが0gになります。

2. 中身だけが  
はかれます。

3. “RE-ZERO”を押すと表示が0gになり  
追加計量もカンタン!

#### バリューパック

モデル	HT-300-JAC	HT-500-JAC	HT-3000-JAC	HT-5000-JAC	HT-300	HT-500	HT-3000	HT-5000
ひょう量	310g	510g	3100g	5100g	310g	510g	3100g	5100g
最小表示	0.1g		1g		0.1g		1g	
計量皿寸法	132(W)×130(D)mm				132(W)×130(D)mm			
電源	ACアダプタまたは単3形乾電池×4個(別売)使用				ACアダプタ(別売品)または単3形乾電池×4個(別売)使用			
標準価格(税抜)	¥14,000	¥16,000	¥14,000	¥16,000	¥12,000	¥14,000	¥12,000	¥14,000
JANコード	4981046603959	4981046603973	4981046603966	4981046603980	4981046603911	4981046603935	4981046603928	4981046603942
JCSS校正料金(税抜)※	¥15,000	¥18,000	¥15,000	¥18,000	¥15,000	¥18,000	¥15,000	¥18,000

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品 HT-10JA ステンレス皿(SUS304) ¥2,000(税抜)  
AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000(税抜)

ステンレス皿、ACアダプタ バリューパック:標準装備  
HT-300/500/3000/5000:別売

詳しくは・・・www.aandd.co.jp

語句説明ページ:P.93～P.94