



ねじ各種

適合規格等


ねじ各種



SCREW

プレートや器具の取り付けのためのねじです。

■プレートねじ



器具へのプレート取付用ねじ
呼び径: M3.5 / 黄銅, WBメッキ(10本入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	長さ(mm) Length	標準価格 Price(JPN YEN)
PS10WB	10	86
PS15WB	15	130

■ユニファイねじ




3220-L6UL/3310-L5UL
3320-L6UL/4320-L15UL
専用プレート取付ねじ

呼び径: 6-32UNC / ステンレス(10本入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
PS-U3SUS	870

■M3皿ねじセット



機器用アウトレット取付用ねじセット
呼び径: M3 / M3フランジナット/
黄銅, WBメッキ(各10本入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
ZSM3	200

■ボデービス




呼び径: M4 / 黄銅, WBメッキ(10本入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	長さ(mm) Length	標準価格 Price(JPN YEN)
BS15WB	15	180
BS20WB	20	200

■ラック取付用ねじセット



ラック取付用ねじセット
呼び径: M6 / M6ケージナット/
M6×16セムスねじ(各4ヶ入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
Z0214	450

■M4ナット



ボデービス用ナット

M4ナット / 黄銅, WBメッキ(10個入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
ZNM4	110

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

100A用アクセサリ

適合規格等

100A用
アクセサリ



CORD BUSHING & CRIMP-STYLE TERMINAL FOR 100A DEVICE

100Aプラグやコードコネクタボディ等の器具にご使用できるアクセサリです。


■22mm²ゴムブッシング

コード口と電線とのギャップ解消に。

Z0202



Z0203



■圧着端子



銅製スズメッキ2つ穴圧着端子です。適用電線にあわせてご使用ください。

※100A器具にはあらかじめZ0301が添付されています。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	極数 Poles & Wires	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0202	3P	570	
Z0203	接地形3P	620	

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	適用電線 Applicable Wire Size	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0300	22mm ²	430	
Z0301	38mm ²	460	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

パ
オ
フ
シ
ヨ
ン

M

ねじ各種 / 100A用アクセサリ



M-2