

PVU/PVUH/ PVUFH series




RoHS
P.A.T.P

プレス成形品プレーンベアをユニット化した製品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送・収納の省力化に役立ちます。PV50UHを使用したゴミ排出ユニットを基本ラインナップとして軽量ユニットに補強パーツを取り付けることにより耐荷重性を向上させた中量用ユニットや、PV120UFHを使用した重荷重ゴミ排出ワンタッチユニットも標準化致しました。※特注品も承っております。ご希望の仕様等がございましたらお気軽にお申し付けください。

スチール製/STEEL

※ ステンレス製についてはご相談下さい。



PVU series [ゴミ排出穴付プレーンベア使用]



型式/Model	本体寸法/Length			取付穴/Mounting Hole		自重/Weight	使用プレーンベア	使用方向/Use Direction
	L	P	P1	K	K1			
PVU-6	600mm	P100 × 5 = 500 mm	50mm	P200 × 2 = 400 mm	100mm	1.8 kg	PV50UH (6 個)	上向き/Upward
PVU-9	900mm	P100 × 8 = 800 mm	50mm	P200 × 4 = 800 mm	50mm	2.6 kg	PV50UH (9 個)	上向き/Upward
PVU-12	1200mm	P100 × 11 = 1,100 mm	50mm	P200 × 5 = 1,000 mm	100mm	3.5 kg	PV50UH (12 個)	上向き/Upward
PVU-18	1800mm	P100 × 17 = 1,700 mm	50mm	P200 × 8 = 1,600 mm	100mm	5.2 kg	PV50UH (18 個)	上向き/Upward

● PV50UH...推奨使用荷重/490 N (50 kgf) ※ 搬送物最大積載荷重 600 kg



PVUH series



型式/Model	本体寸法/Length			取付穴/Mounting Hole		自重/Weight	使用プレーンベア	使用方向/Use Direction
	L	P	P1	K	K1			
PVUH-6	600mm	P100 × 5 = 500 mm	50mm	P200 × 2 = 400 mm	100mm	3.3 kg	PV30U+補強パーツ (6 個)	上向き/Upward
PVUH-9	900mm	P100 × 8 = 800 mm	50mm	P200 × 4 = 800 mm	50mm	4.9 kg	PV30U+補強パーツ (9 個)	上向き/Upward
PVUH-12	1200mm	P100 × 11 = 1,100 mm	50mm	P200 × 5 = 1,000 mm	100mm	6.5 kg	PV30U+補強パーツ (12 個)	上向き/Upward
PVUH-18	1800mm	P100 × 17 = 1,700 mm	50mm	P200 × 8 = 1,600 mm	100mm	9.7 kg	PV30U+補強パーツ (18 個)	上向き/Upward

● PV30U+補強パーツ...推奨使用荷重/490 N (50 kgf) ※ 搬送物最大積載荷重 700 kg

PVUFH series [ゴミ排出穴付プレーンベア使用]



型式/Model	本体寸法/Length			取付穴/Mounting Hole		自重/Weight	使用プレーンベア	使用方向/Use Direction
	L	P	P1	K	K1			
PVUFH-6	600mm	P100 × 5 = 500 mm	50mm	P200 × 2 = 400 mm	100mm	3.7 kg	PV120UFH (6 個)	上向き/Upward
PVUFH-9	900mm	P100 × 8 = 800 mm	50mm	P200 × 4 = 800 mm	50mm	5.6 kg	PV120UFH (9 個)	上向き/Upward
PVUFH-12	1200mm	P100 × 11 = 1,100 mm	50mm	P200 × 5 = 1,000 mm	100mm	7.4 kg	PV120UFH (12 個)	上向き/Upward
PVUFH-18	1800mm	P100 × 17 = 1,700 mm	50mm	P200 × 8 = 1,600 mm	100mm	11.1 kg	PV120UFH (18 個)	上向き/Upward

● PV120UFH...静定格荷重・動定格荷重/1,960 N (200 kgf)・1,176 N (120 kgf) ※ 搬送物最大積載荷重 1,000 kg