


## めすおすT (ST)



単位：mm



呼 び	中心から端面までの距離	
	A	B
$\frac{3}{8}$	23	35
$\frac{1}{2}$	27	40
$\frac{3}{4}$	32	47

## キャップ (Ca)

単位：mm





呼 び	高 さい (最小) H	頂 部 外半径 R(参考)
○ $\frac{1}{4}$	15	50
○ $\frac{3}{8}$	17	62
● $\frac{1}{2}$	20	78
● $\frac{3}{4}$	24	95
● 1	28	125
● $1\frac{1}{4}$	30	150
● $1\frac{1}{2}$	32	170
● 2	36	215
$2\frac{1}{2}$	42	270
3	45	310
4	55	405
5	58	495
6	65	580

$2\frac{1}{2}$ 以上及び○印はバンド付品です。  
●印はバンド品もごさいます。

## ソケット (S) めすおすソケット (XS)

単位：mm





呼 び	ソケット L	呼 び	めすおす ソケット L1
$\frac{1}{8}$	22	$\frac{1}{8}$	—
$\frac{1}{4}$	25	$\frac{1}{4}$	—
$\frac{3}{8}$	30	$\frac{3}{8}$	32
● $\frac{1}{2}$	35	$\frac{1}{2}$	40
● $\frac{3}{4}$	40	$\frac{3}{4}$	—
● 1	45	1	—
● $1\frac{1}{4}$	50	$1\frac{1}{4}$	—
● $1\frac{1}{2}$	55	$1\frac{1}{2}$	—
● 2	60	2	—
$2\frac{1}{2}$	70	$2\frac{1}{2}$	—
3	75	3	—
4	85	4	—
5	95	5	—
6	105	6	—

$2\frac{1}{2}$ 以上はバンド付品です。  
●印はバンド品もごさいます。

## 径違いソケット (RS)

単位：mm



呼 び ①×②	L	呼 び ①×②	L	呼 び ①×②	L
○ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$	25	● $1\frac{1}{2} \times 1$	52	◎ $3 \times 2\frac{1}{2}$	72
○ $\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$	26	● $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	52	◎ $4 \times \frac{3}{4}$	85
○ $\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	26	● $2 \times \frac{1}{2}$	58	◎ $4 \times 1$	85
○ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	34	● $2 \times \frac{3}{4}$	58	◎ $4 \times 1\frac{1}{4}$	85
○ $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	34	● $2 \times 1$	58	◎ $4 \times 1\frac{1}{2}$	85
○ $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$	38	● $2 \times 1\frac{1}{4}$	58	◎ $4 \times 2$	85
○ $\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	38	● $2 \times 1\frac{1}{2}$	58	◎ $4 \times 2\frac{1}{2}$	85
○ $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	38	● $2\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	62	◎ $4 \times 3$	85
○ $1 \times \frac{3}{8}$	42	● $2\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	62	◎ $5 \times 4$	95
○ $1 \times \frac{1}{2}$	42	● $2\frac{1}{2} \times 1$	62	◎ $6 \times 4$	105
○ $1 \times \frac{3}{4}$	42	● $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	62	◎ $6 \times 5$	105
◎ $1\frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$	48	● $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	65		
◎ $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	48	● $2\frac{1}{2} \times 2$	65		
◎ $1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	48	● $3 \times \frac{3}{4}$	72		
◎ $1\frac{1}{4} \times 1$	48	● $3 \times 1$	72		
◎ $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	52	● $3 \times 1\frac{1}{4}$	69		
◎ $1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	52	● $3 \times 1\frac{1}{2}$	72		
		● $3 \times 2$	72		

$2\frac{1}{2}$ 以上及び○印はバンド付品です。  
※印がついている品種はJIS規格に規定されていません。  
●印はバンド品もごさいます。  
◎印は(一財)日本消防設備安全センターの認定品です。