

硬度計・膜圧計

圧力計

はかり

**[充電式] クレーンスケール**

●防塵・防水…IP65



品番 最小秤量 最大秤量 重量 価格 税込価格(10%)

EA715BH-7A	0.5kg	1500kg	16kg	240,000円	264,000円
EA715BH-9A	1kg	3000kg	16.5kg	240,000円	264,000円

●機能…風袋引き、ホールド、ゼロ点設定、オートパワーオフ  
●電源…内蔵バッテリー(6V) ●本体材質…アルミ  
●付属品…リモコン、充電器、バッテリーパック×2個

**テンションゲージ**



品番 最小表示 最大秤量 価格 税込価格(10%)

EA715BD-1	0.025N	1N	7,770円	8,547円
EA715BD-2	0.075N	3N	7,770円	8,547円
EA715BD-3	0.125N	5N	9,380円	10,318円
EA715BD-4	0.25N	10N	9,380円	10,318円
EA715BD-5	0.5N	20N	9,380円	10,318円
EA715BD-6	0.75N	30N	12,650円	13,915円
EA715BD-7	1N	50N	14,250円	15,675円
EA715BD-8	2N	100N	18,800円	20,680円
EA715BD-9	2N	200N	30,000円	33,000円

●全長…237~502mm  
●引きばね、押しばねのテンションの測定にご使用下さい。

**ダイヤルテンションゲージ**

●サイズ…本体:47(W)×19(D)×55(H)mm



品番 測定範囲 最小表示 目盛仕様 価格 税込価格(10%)

EA716B-11	30~300mN	10mN	30-300-30	12,000円	13,200円
EA716B-12	0.06~0.5N	0.02N	0.06-0.5-0.06	12,000円	13,200円
EA716B-13	0.1~1N	0.05N	0.1-1-0.1	12,000円	13,200円
EA716B-14	0.15~1.5N	0.05N	0.15-1.5-0.15	12,000円	13,200円
EA716B-15	0.3~3N	0.1N	0.3-3-0.3	12,000円	13,200円
EA716B-16	0.6~5N	0.2N	0.6-5-0.6	16,000円	17,600円

●ボタンの押圧力、バネ張力の測定に  
●置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。

**デジタル吊りはかり**



●風袋、データホールド、オートパワーオフ、温度計機能(0~60℃)、バックライト付  
●巻尺付(目盛100cm)  
●電源…単4電池×2個(付属)  
●サイズ…90(W)×30(D)×147(H)mm  
●重量…166g

CUSTOM

品番 秤量 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715B-2A	25kg	0.05kg	6,600円	7,260円
EA715B-3	50kg	0.05kg	9,800円	10,780円

●本体裏面にフック固定用マグネット内蔵

**レタースケール**

●材質…ABS樹脂  
●郵便料金表示付



品番 EA715AA-1A EA715AA-2A

秤量 250g 500g

最小目盛 2.5g 2.5g

載皿サイズ 80×70mm 135×95mm

価格 1,400円 3,000円

税込価格(10%) 1,540円 3,300円

**レタースケール**

●載皿サイズ…110×110mm  
●重量…500g  
●料金表示付




品番 最大秤量 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715A-500	500g	5g	3,600円	3,960円
------------	------	----	--------	--------

**ばね式はかり**

●スタンダードタイプのばね式はかり



品番 全長

BA-1	300mm
BA-5	300mm
BA-10	300mm
BA-20	380mm
BA-30	380mm

品番 最小表示 最大秤量 価格 税込価格(10%)

EA715BA-1	10g	1kg	2,770円	3,047円
EA715BA-5	50g	5kg	2,770円	3,047円
EA715BA-10	100g	10kg	2,980円	3,278円
EA715BA-20	200g	20kg	6,160円	6,776円
EA715BA-30	500g	30kg	5,950円	6,545円

**上皿はかり**

●載皿サイズ…160×160mm  
●目盛板外径…166mm  
●重量…1.4kg  
●検定品



品番 計量範囲 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715AB-0.5	20~500g	2g	8,200円	9,020円
EA715AB-1	50g~1kg	5g	7,500円	8,250円

**上皿はかり**

●載皿サイズ…217×217mm  
●目盛板外径…200mm  
●重量…2.8kg  
●検定品



品番 計量範囲 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715AB-2D	50g~2kg	5g	7,600円	8,360円
EA715AB-4	100g~4kg	10g	7,600円	8,360円
EA715AB-8	200g~8kg	20g	7,600円	8,360円
EA715AB-12	500g~12kg	50g	7,600円	8,360円

**コンパクトスケール**

●載皿サイズ…60×65mm  
●電源…単4電池×2本(付属)




品番 秤量 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715A-3A	150g	0.1g	4,500円	4,950円
-----------	------	------	--------	--------

●サイズ…65(W)×100(D)×21(H)mm  
●重量…95g ●付属品…精度校正用分銅(100g)  
●持ち運びに便利なポケットサイズ  
●バックライト、オートパワーオフ、風袋引き機能付  
●計量皿としても使える保護カバー付

**大型上皿はかり**

●検定品



品番 載皿サイズ(mm) 目盛板径(mm) 重量(kg)

EA715AB-20	250	214	3.7
EA715AB-30A	250	214	4.1

品番 計量範囲 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715AB-20	500g~20kg	50g	11,500円	12,650円
EA715AB-30X	1kg~30kg	100g	12,000円	13,200円

**特大型上皿はかり**

●検定品



品番 載皿サイズ(mm) 目盛板径(mm) 重量(kg)

EA715AB-30	303	261	8.1
EA715AB-50	303	261	8.1

品番 計量範囲 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715AB-30	1kg~30kg	100g	19,000円	20,900円
EA715AB-50	2kg~50kg	200g	25,000円	27,500円

**コンパクトスケール**

●電源…単4電池×2本(付属)  
●載皿サイズ…85×85mm  
●バックライト、オートパワーオフ、風袋引き、フック穴付  
●サイズ…95(W)×150(D)×24(H)mm  
●重量…140g CUSTOM



品番 秤量 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715A-21	2000g	0.1g	2,750円	3,025円
-----------	-------	------	--------	--------

**デジタルホームはかり**

●電源…単3電池×2本(付属)  
●載皿サイズ…118×119mm  
●サイズ…120(W)×165(D)×35(H)mm  
●重量…230g



品番 秤量 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715CB-17	2000g	1g	2,400円	2,640円
EA715CB-18	2000g	1g	2,400円	2,640円

●小さく軽量、便利な自動風袋引きモードに切替可

**デジタルホームはかり**

品番 秤量 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715CB-21	1000g	1g	2,000円	2,200円
EA715CB-22	1000g	1g	2,000円	2,200円

●電源…単3電池×2本(付属)  
●載皿サイズ…110×110mm  
●サイズ…120(W)×170(D)×35(H)mm  
●重量…210g  
●小さく軽量、便利な自動風袋引きモードに切替可

**デジタルホームはかり**

●使用範囲…標準モード:1g単位で最大3kgまで、微量モード:0.1g単位で100gまで  
●機能…オートパワーオフ、風袋引  
●電源…単3電池×2本(付属)



品番 EA715CB-15 価格5,000円 税込価格(10%) 5,500円

●サイズ…160×195×40(H)mm ●重量…約346g  
●表示部分は本体に収納できます。 ●収納ケース付

**手帳型はかり**

●電源…単4電池×2本(付属)  
●載皿サイズ…75×62mm  
●バックライト、オートパワーオフ、風袋引き機能付



品番 秤量 最小目盛 価格 税込価格(10%)

EA715A-22	500g	0.1g	2,100円	2,310円
-----------	------	------	--------	--------

●サイズ…128(W)×77(D)×19(H)mm  
●重量…120g ●ポケットサイズで持ち運びに便利

**デジタルホームはかり**

●使用範囲…標準モード:1g単位で最大3kgまで、微量モード:0.1g単位で100gまで  
●機能…オートパワーオフ、風袋引



品番 EA715CB-16 価格5,000円 税込価格(10%) 5,500円

●電源…単3電池×2本(付属)  
●サイズ…170×170×35(H)mm  
●重量…約391g ●皿、収納ケース付

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。