


ガラス管ヒューズ 30mm



TF-2001H

●材質:【エレメント】銀メッキ銅線
【口金】黄銅(ニッケルメッキ)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、
家庭用の小型機器内の回路保護など。



型番	オーダー No.	入 数	定 格			溶断特性	パッケージサイズ (H × W × D)	梱包 単位	JAN コード
			電圧 (V)	電流 (A)	遮断電流 (A)				
TF-2001H	1153-5	2	250	0.1	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105892
TF-2002H	1153-6	2	250	0.2	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105908
TF-2003H	1153-7	2	250	0.3	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105915
TF-2004H	1153-8	2	250	0.4	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105922
TF-2005H	1154-1	2	250	0.5	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105939
TF-2006H	1154-2	2	250	0.6	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105946
TF-2007H	1154-3	2	250	0.7	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105953
TF-2008H	1154-4	2	250	0.8	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105960
TF-2010H	1154-5	2	250	1	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105977
TF-2015H	1154-6	2	250	1.5	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105984
TF-2020H	1154-7	2	250	2	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 105991
TF-2030H	1154-8	2	250	3	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106004
TF-2040H	1154-9	2	250	4	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106011
TF-2050H	1155-1	2	250	5	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106028
TF-2060H	1155-2	2	250	6	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106035
TF-2070H	1155-3	2	250	7	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106042
TF-2080H	1155-4	2	250	8	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106059
TF-2100H	1155-5	2	250	10	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106066
TF-2150H	1155-6	2	250	15	100	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106073
TF-2200H	1155-7	2	250	20	300	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106080
TF-2300H	1155-8	2	250	30	300	B	● 120 × 60 × 5 ● 8g	5/100	4 901087 106097

コード付タップ/
延長コード/
プラグタップ一般配線器具/
照明用配線器具工事用配線器具/
屋外配線配線
小物パーツブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
テスター結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープモール/
モールパーツエアコン
配管パーツ補修用コード/
切りコードドラム巻
コード