

回転台付メカニックバイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525W-125	125 133	22.7	55,000円	60,500円
EA525W-150	150 146	29.0	71,000円	78,100円
EA525W-200	200 210	40.0	102,000円	112,200円

- 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
- 鋳鉄製
- 360°回転ベース
- バイブ固定能力(mm)… EA525W-125: φ6~63 W-150・200: φ6~90

回転台付ストロングバイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525WC-140A	140 128	23	111,000円	122,100円
EA525WC-165A	165 152	32	123,500円	135,850円

- 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
- 鋳鉄製
- 360°回転ベース
- バイブ能力径…-140A: φ6.4~76.2mm, -165A: φ6.4~89mm

回転台付ワークショップバイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525WE-115A	115 102	7.5	22,350円	24,585円
EA525WE-140A	140 127	11.6	27,650円	30,415円
EA525WE-165	165 150	27.0	34,400円	37,840円

- パウダーコート仕上げで表面は傷に強く丈夫です
- 鋳鉄製
- 180°回転ベース
- バイブ固定能力…-115A: φ3~38mm -140A: φ6~50mm -165: φ3~63mm

回転台付ワークショップバイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525WF-100	100 100	10.0	25,400円	27,940円
EA525WF-125	125 125	14.0	30,600円	33,660円
EA525WF-150	150 150	19.0	44,700円	49,170円

- 大きなアンビルで加工作業に便利です
- 鋳鉄製
- 360°回転ベース
- バイブ固定能力(mm)… EA525WF-100: φ6~50 WF-125: φ6~63 WF-150: φ9~63

[リバーシブル]回転台付メカニックバイス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm) 口幅 最大開口	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA525WM-140A	140 171	22.1	42,500円	46,750円

- ★ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
- 鋳鉄製
- 360°回転ベース
- バイブ能力径…φ3~63mm

バイス用ベース (EA525WC-140A用)

(アメリカ)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA525WC-850	88,000円	96,800円

- EA525WC-140A, EA525WC-115, -140用
- 天板サイズ…267(W)×216(D)mm
- ベースサイズ…457(W)×457(D)mm
- 全高…850mm ● 重量…24.9kg ● 材質…スチール

バイス用口金

(アメリカ)




品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XA-4	100mm	6,900円	7,590円
EA525XA-5	125mm	7,440円	8,184円
EA525XA-6	150mm	8,120円	8,932円

- 深いV字の溝は丸い工作物をより安全に固定できます
- 材質…アルミ合金 ● マグネット付

バイス用口金

(アメリカ)



品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XB-5	125mm	7,710円	8,481円
EA525XB-6	150mm	8,120円	8,932円

- 耐熱性があります
- 接断面…繊維(耐熱)
- 材質…アルミ合金+ファイバー ● マグネット付

バイス用口金

(アメリカ)



品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XG-3	75mm	6,760円	7,436円
EA525XG-4	100mm	9,740円	10,714円
EA525XG-5	125mm	14,200円	15,620円
EA525XG-6	150mm	20,300円	22,330円

- 柔らかい素材の表面を傷つけません
- 材質…銅

バイス用口金

(アメリカ)



品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XL-1	100mm	3,100円	3,410円

- V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
- 材質…アルミ合金 ● マグネット付

バイス用口金

(アメリカ)



品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XC-4	100mm	6,900円	7,590円
EA525XC-5	125mm	7,440円	8,184円
EA525XC-6	150mm	8,120円	8,932円

- ラバー付で工作物への傷を防止します
- 接断面…ラバー
- 材質…アルミ合金+ラバー ● マグネット付

バイス用口金

(アメリカ)




品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XD-4	100mm	7,440円	8,184円
EA525XD-5	125mm	8,120円	8,932円
EA525XD-6	150mm	8,660円	9,526円

- 水平溝と垂直溝があり、ねじ切りや工作物を軽く叩いたりするに最適です
- 材質…アルミ合金 ● マグネット付

バイス用口金

(イギリス)



品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XS-3	100mm	1,760円	1,936円

- 工作物固定時の傷つきや滑り止めに最適です
- 材質…ポリウレタン ● マグネット付
- φ20mmまでのワークピースをしっかり保持します。

バイス用口金

(イギリス)



品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XS-5	113mm	1,900円	2,090円
EA525XS-6	156mm	2,610円	2,871円

- ラバー製で工作物への傷を防止します
- 材質…ラバー ● マグネット付き

バイス用口金

(アメリカ)



品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XL-2	100mm	3,830円	4,213円

- ラバー付で工作物への傷を防止します
- 材質…アルミ合金+ラバー ● マグネット付き

バイス用口金

(ドイツ)



品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XS-1	140mm	2,380円	2,618円

- 柔らかい素材で、対象のより繊細な表面の傷を防止します
- 材質…ラバー ● マグネット付

金床



品番	作業台サイズ	重量	価格	税込価格 (10%)
EA525ZZ-5	55×100mm	2.4kg	4,780円	5,258円

- 高さ…110mm
- スチール製
- 板金加工や工場での作業台に使用します。

金床



品番	作業台サイズ	重量	価格	税込価格 (10%)
EA525ZZ-7	57×150mm	4.8kg	6,180円	6,798円
EA525ZZ-8	57×200mm	6.6kg	8,450円	9,295円

- 高さ…110mm
- スチール製
- 板金加工や工場での作業台に使用します。

[鋳鉄製]角型金床



品番	全長	呼重量	高さ	価格	税込価格 (10%)
EA525ZZ-11A	175mm	3kg	95mm	4,220円	4,642円
EA525ZZ-12A	210mm	5kg	120mm	6,270円	6,897円
EA525ZZ-13	255mm	10kg	145mm	9,490円	10,439円
EA525ZZ-14	320mm	20kg	185mm	19,000円	20,900円
EA525ZZ-15	370mm	30kg	200mm	28,500円	31,350円
EA525ZZ-16	440mm	50kg	245mm	43,200円	47,520円

- 材質…鋳鉄 (FC250)
- 形状は非常に理想的な設計で使用上大変便利です。

[鋼鋳製]角型金床



品番	全長	呼重量	高さ	価格	税込価格 (10%)
EA525ZZ-23	255mm	10kg	145mm	37,900円	41,690円
EA525ZZ-24	320mm	20kg	185mm	70,500円	77,550円

- 材質…鋼鋳製 (SC450)
- 形状は非常に理想的な設計で使用上大変便利です。

[鋳鉄製]蜂之巣床



品番	全長×厚み	呼重量	価格	税込価格 (10%)
EA525ZZ-101	170×60mm	10kg	8,920円	9,812円
EA525ZZ-102	195×95mm	20kg	17,800円	19,580円
EA525ZZ-103	230×95mm	30kg	26,600円	29,260円
EA525ZZ-104	300×95mm	50kg	44,000円	48,400円
EA525ZZ-105	350×95mm	75kg	63,000円	69,300円
EA525ZZ-106	380×120mm	100kg	83,000円	91,300円

- 材質…鋳鉄 (FC250)
- 小工場、移動用、土木建築等に適した形状をしております。

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

色の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。