

断熱チューブ(エアロフレックス)




- 材質…特殊エラストマー
- 適応温度範囲…-57℃~125℃



厚み10mm(2m)				
品番	内径	入数	価格	税込価格(10%)
EA997EA-6A	6mm(1/4")	4本	1,760円	1,936円
EA997EA-10A	10mm(3/8")	4本	1,910円	2,101円
EA997EA-13A	13mm(1/2")	4本	2,590円	2,849円
EA997EA-16A	16mm(5/8")	4本	2,750円	3,025円
EA997EA-19A	19mm(3/4")	4本	3,090円	3,399円
EA997EA-22A	22mm(7/8")	4本	3,130円	3,443円
EA997EA-25A	25mm(1")	4本	3,360円	3,696円
EA997EA-28A	28mm(1 1/8")	4本	3,810円	4,191円
EA997EA-32A	32mm(1 1/4")	4本	4,040円	4,444円
EA997EA-35A	35mm(1 3/8")	4本	4,380円	4,818円
EA997EA-38A	38mm(1 1/2")	3本	3,550円	3,905円
EA997EA-42A	42mm(1 5/8")	3本	4,180円	4,598円
EA997EA-45A	45mm(1 3/4")	3本	4,680円	5,148円
EA997EA-48A	48mm(1 7/8")	3本	5,120円	5,632円
EA997EA-51A	51mm(2")	3本	5,150円	5,665円
EA997EA-54A	54mm(2 1/8")	3本	5,230円	5,753円
EA997EA-57A	57mm(2 1/4")	3本	5,580円	6,138円
EA997EA-60A	60mm(2 3/8")	3本	6,060円	6,666円
EA997EA-67A	67mm(2 5/8")	3本	6,660円	7,326円
EA997EA-73A	73mm(2 7/8")	2本	5,030円	5,533円
EA997EA-76A	76mm(3")	2本	5,200円	5,720円
EA997EA-80A	80mm(3 1/8")	2本	5,380円	5,918円
EA997EA-83A	83mm(3 1/4")	2本	5,510円	6,061円
EA997EA-90A	90mm(3 1/2")	2本	5,620円	6,182円
EA997EA-102A	102mm(4")	2本	5,790円	6,369円
EA997EA-115A	115mm(4 1/2")	2本	6,650円	7,315円

厚み13mm(2m)				
品番	内径	入数	価格	税込価格(10%)
EA997EB-10A	10mm(3/8")	4本	2,670円	2,937円
EA997EB-13A	13mm(1/2")	4本	3,090円	3,399円
EA997EB-16A	16mm(5/8")	4本	3,740円	4,114円
EA997EB-19A	19mm(3/4")	4本	4,080円	4,488円

断熱エルボ(エアロフレックス)



厚み20mm				
品番	内径(mm)	価格	税込価格(10%)	
EA997EC-522	22	1,540円	1,694円	
EA997EC-528	28	1,780円	1,958円	
EA997EC-535	35	2,100円	2,310円	
EA997EC-542	42	2,550円	2,805円	
EA997EC-548	48	3,060円	3,366円	
EA997EC-560	60	3,810円	4,191円	

厚み32mm				
品番	内径(mm)	価格	税込価格(10%)	
EA997EE-522	22	2,930円	3,223円	
EA997EE-528	28	3,520円	3,872円	
EA997EE-535	35	4,100円	4,510円	

- 材質…EPDMゴム
- 適応温度範囲…70~80℃

断熱粘着テープ(エアロテープ)



品番	幅	価格	税込価格(10%)
EA997NC-25	25mm	1,290円	1,419円
EA997NC-50	50mm	2,570円	2,827円
EA997NC-75	75mm	3,860円	4,246円

- 適応温度範囲…-29~93℃
- 長さ…10m
- 厚み…3mm

断熱材カッター



品番	全長	刃長	価格	税込価格(10%)
EA583EA-1	538mm	420mm	5,490円	6,039円

- 岩綿など幅広い断熱材に使用できます。
- 刃厚…2mm
- 刃材質…ステンレススチール
- 岩綿、ガラス綿、木毛や断熱パネルなどの切断に最適です。
- ホルスター付

関連商品はコチラ！
スポンジカッター P.137 ~



断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)



品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA997ND	180ml	1,700円	1,870円
EA997NE	500ml	4,000円	4,400円

- エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。
- 高い耐水性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
- NEのみ刷毛付

断熱チューブ(エアロフレックス/背割れ)



- 材質…特殊エラストマー
- 適応温度範囲…-200~125℃

厚み10mm(2m)				
品番	内径(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA997EA-206A	6	4本	1,760円	1,936円
EA997EA-210A	10	4本	1,910円	2,101円
EA997EA-213A	13	4本	2,590円	2,849円
EA997EA-216A	16	4本	2,750円	3,025円
EA997EA-219A	19	4本	3,090円	3,399円
EA997EA-222A	22	4本	3,130円	3,443円
EA997EA-225A	25	4本	3,360円	3,696円
EA997EA-228A	28	4本	3,810円	4,191円
EA997EA-232A	32	4本	4,040円	4,444円
EA997EA-235A	35	4本	4,380円	4,818円
EA997EA-238A	38	3本	3,550円	3,905円
EA997EA-242A	42	3本	4,180円	4,598円
EA997EA-245A	45	3本	4,660円	5,126円
EA997EA-248A	48	3本	5,120円	5,632円
EA997EA-251A	51	3本	5,150円	5,665円
EA997EA-254A	54	3本	5,230円	5,753円
EA997EA-257A	57	3本	5,580円	6,138円
EA997EA-260A	60	3本	6,060円	6,666円
EA997EA-267A	67	3本	6,660円	7,326円
EA997EA-273A	73	2本	5,030円	5,533円
EA997EA-276A	76	2本	5,200円	5,720円
EA997EA-280A	80	2本	5,380円	5,918円
EA997EA-283A	83	2本	5,510円	6,061円
EA997EA-290A	90	2本	5,620円	6,182円
EA997EA-302A	102	2本	5,790円	6,369円
EA997EA-315A	115	2本	6,650円	7,315円

厚み13mm(2m)				
品番	内径(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA997EB-210A	10	4本	2,670円	2,937円
EA997EB-213A	13	4本	3,090円	3,399円
EA997EB-216A	16	4本	3,740円	4,114円
EA997EB-219A	19	4本	4,080円	4,488円
EA997EB-222A	22	4本	4,580円	5,038円
EA997EB-225A	25	4本	4,920円	5,412円
EA997EB-228A	28	4本	5,070円	5,577円
EA997EB-232A	32	3本	4,290円	4,719円
EA997EB-235A	35	3本	4,780円	5,258円
EA997EB-238A	38	3本	5,350円	5,885円

厚み20mm(2m)				
品番	内径(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA997EC-216A	16	2本	3,150円	3,465円
EA997EC-219A	19	2本	3,390円	3,729円
EA997EC-222A	22	2本	3,790円	4,169円
EA997EC-225A	25	2本	4,250円	4,675円
EA997EC-228A	28	2本	4,400円	4,840円
EA997EC-232A	32	2本	4,920円	5,412円
EA997EC-235	35	1本	2,710円	2,981円
EA997EC-238	38	1本	2,950円	3,245円
EA997EC-242	42	1本	3,160円	3,476円
EA997EC-245	45	1本	3,470円	3,817円
EA997EC-248	48	1本	3,780円	4,158円
EA997EC-251	51	1本	4,040円	4,444円
EA997EC-264	64	1本	4,920円	5,412円
EA997EC-267	67	1本	5,100円	5,610円

厚み32mm(2m)				
品番	内径(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA997EE-213	13	1本	2,790円	3,069円
EA997EE-216	16	1本	2,980円	3,278円
EA997EE-219	19	1本	3,310円	3,641円
EA997EE-222	22	1本	3,630円	3,993円
EA997EE-225	25	1本	4,030円	4,433円
EA997EE-228	28	1本	4,360円	4,796円
EA997EE-232	32	1本	4,710円	5,181円
EA997EE-235	35	1本	5,080円	5,588円
EA997EE-238	38	1本	5,360円	5,896円


ご発注の際は入数をよくご確認下さい。

断熱シート(エアロシート)



非粘着				粘着剤付			
品番	厚み	価格	税込価格(10%)	品番	厚み	価格	税込価格(10%)
EA997EK-3	3mm	4,290円	4,719円	EA997EM-3	3mm	7,520円	8,272円
EA997EK-6	6mm	7,640円	8,404円	EA997EM-6	6mm	10,900円	11,990円
EA997EK-10	10mm	9,180円	10,098円	EA997EM-10	10mm	12,400円	13,640円
EA997EK-13	13mm	12,200円	13,420円	EA997EM-13	13mm	15,400円	16,940円
EA997EK-16	16mm	13,000円	14,300円	EA997EM-16	16mm	16,300円	17,930円
EA997EK-20	20mm	18,400円	20,240円	EA997EM-20	20mm	21,600円	23,760円
EA997EK-25	25mm	24,500円	26,950円	EA997EM-25	25mm	27,700円	30,470円
EA997EK-32	32mm	32,000円	35,200円	EA997EM-32	32mm	35,300円	38,830円

- サイズ…幅:1m、長さ:2m (1枚価格)
- 材質…特殊エラストマー(独立気泡構造)
- 適応温度範囲…EK:-50~125℃ EM:-29~80℃
- エアダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱に



AEROFLEX シート・ロール

エアロフレックス断熱チューブ及びシートは冷凍、冷媒、冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の、軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。その独立気泡構造は他の硬質断熱材と比較して、多くの優れた性質があります。

- アルミテープ・ビニールテープ・アスファルト粘着材など、湿気から守るためのカバーを必要としません。
- エアロフレックス両面の表皮と独立気泡の特質が、使用中の安定した熱伝導を保証します。
- 柔軟な性質なので、取付け作業が容易にできます。
- 優れた耐紫外線及び耐候性。

銅管の保護に優れた力を発揮します。