


ラック式ハンドプレス



- ラック式
- シャンクサイズ…
φ10×30mm
- サイズ…
185(W)×250(D)×292(H)mm
- 重量…9.5kg
- 材質…本体・ベース:鉄

品番	加圧能力 (kg)	サイズ(mm) ストローク	プレス可能厚	価格	税込価格 (10%)
EA525X-3A	200	35	77	175	58,500円 64,350円


カム式ハンドプレス



- カム式の為、大きな加圧を得られます。
- シャンクサイズ…
-7: φ13×40mm
-8: φ13×30mm
- サイズ…
-7: 100×210×216mm
-8: 140×320×280mm
- 重量…-7: 3.3kg、-8: 7.2kg
- 鑄鉄製
- ハンドル左右どちらでも取付可能(-8のみ)

品番	加圧能力 (kg)	サイズ(mm) ストローク	プレス可能厚	価格	税込価格 (10%)
EA525X-7	250	11	50	38~60	29,000円 31,900円
EA525X-8	500	15	70	60~100	58,000円 63,800円

回転台付バイス



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525FC-1	75	75	6.5	4,600円	5,060円
EA525FC-2	100	100	11.0	7,900円	8,690円
EA525FC-3	125	125	19.0	12,100円	13,310円
EA525FC-4	150	150	29.0	17,800円	19,580円

- 大きなアンビルで加工作業に便利です。
- 材質…鑄鉄
- 120°回転ベース

ベンチバイス



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525FC-11	75	75	5	3,980円	4,378円
EA525FC-12	100	100	10	6,770円	7,447円
EA525FC-13	125	125	17	10,600円	11,660円
EA525FC-14	150	150	26	15,700円	17,270円

- 大きなアンビルで加工作業に便利です。
- 鑄鉄製

メカニックバイス (アメリカ)



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525W-125	125	133	22.7	55,000円	60,500円
EA525W-150	150	146	29.0	71,000円	78,100円
EA525W-200	200	210	40.0	102,000円	112,200円

- 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
- 鑄鉄製
- 360°回転ベース
- パイプ固定能力(mm)…
EA525W-125: φ6~63
W-150・200: φ6~90

ワークショップバイス (アメリカ)



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525WE-115	115	137	12.0	21,000円	23,100円
EA525WE-140	140	150	17.0	26,100円	28,710円
EA525WE-165	165	150	27.0	35,400円	38,940円

- 鑄鉄製
- 180°回転ベース
- パイプ固定能力(mm)…
EA525WE-115: φ3~50
WE-140・165: φ3~63

ワークショップバイス (アメリカ)



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525WF-100	100	100	10.0	26,100円	28,710円
EA525WF-125	125	125	14.0	31,550円	34,705円
EA525WF-150	150	150	19.0	46,000円	50,600円

- 大きなアンビルで加工作業に便利です
- 鑄鉄製
- 360°回転ベース
- パイプ固定能力(mm)…EA525WF-100: φ6~50
WF-125: φ6~63
WF-150: φ9~63

ストロングバイス(回転台付) (アメリカ)



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525WC-140A	140	128	23	111,000円	122,100円
EA525WC-165A	165	152	32	123,000円	135,300円

- 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
- 鑄鉄製
- 360°回転ベース
- パイプ能力径…-140A: φ6.4~76.2mm、
-165A: φ6.4~89mm

[リバーシブル]メカニックバイス (アメリカ)



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525WM-140	140	150	22.0	40,000円	44,000円

- ★ジョーを逆に入れ換えると最大開口は250mmになります
- 鑄鉄製
- 360°回転ベース
- パイプ固定能力…φ3~75mm

ワークショップバイス (アメリカ)



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525K-140	140	170	14.0	29,150円	32,065円
EA525K-170	170	190	19.0	37,850円	41,635円

- バイス口金は取り外して両面使用(ギザ&スムース)が可能
- 鑄鉄製
- 360°回転ベース
- パイプ固定能力…φ3~60mm

[リバーシブル]メカニックバイス (アメリカ)



品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525KA-200	203	280~356	33.6	69,500円	76,450円

- 可動部分の差し替えができるので、作業の幅が広がります
- 鑄鉄製
- 360°回転ベース
- パイプ固定能力…φ3~108mm

バイス用ベース (EA525WC-140A用) (アメリカ)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA525WC-850	88,000円	96,800円

- EA525WC-140A、IEEA525WC-115、-140用
- 天板サイズ…267(W)×216(D)mm
- ベースサイズ…457(W)×457(D)mm
- 全高…850mm ●重量…24.9kg ●材質…スチール

回転台付バイス (ドイツ)



- 耐久性に優れています
- 材質…
鑄鉄

品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525BG-1	115	115	5.0	7,460円	8,206円

- 270°回転ベース
- パイプ固定能力径…φ25mm

回転台付バイス (ドイツ)



- 延性構造で強度を高めています

品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525BJ-1	102	102	7.7	11,500円	12,650円
EA525BJ-2	152	152	20.0	21,400円	23,540円

- 鑄鉄製
- 360°回転ベース

回転台付バイス (ドイツ)



- ジョーは360°回転可能

品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525BJ-3	127	127	13	25,500円	28,050円

- 鑄鉄製
- 360°回転ベース
- パイプ固定能力…φ50mm

回転台付ベンチバイス (ドイツ)



- 鑄鉄製
- 360°回転ベース

品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA688BA-100	100	100	5.5	4,940円	5,434円
EA688BA-125	125	125	12.0	6,850円	7,535円
EA688BA-150	150	150	26.5	12,350円	13,585円

回転台付バイス (ドイツ)



- 大きなアンビルで加工作業に便利です
- 360°回転ベース

品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA688BB-100	102	100	18	18,100円	19,910円
EA688BB-125	127	125	22	22,800円	25,080円
EA688BB-150	150	150	29	27,850円	30,635円
EA688BB-200	200	200	40	33,700円	37,070円

回転台付ミニバイス (ドイツ)



- 鋳物製
- 360°回転ベース(プロテクター装着)

品番	サイズ(mm)		重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	口幅	最大開口			
EA525SA	50	35	1.0	1,840円	2,024円

- プラスチックプロテクター付(2個)

バイス用口金 (ドイツ)



- 柔らかい素材で対象のより繊細な表面の傷を防止します (2個価格)

品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XS-1	140mm	2,380円	2,618円

- 材質…ラバー
- マグネット付

バイス用口金 (イギリス)



品番	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA525XS-3	100mm	1,810円	1,991円

- 工作物固定時の傷つきや滑り止めに最適です (2個価格)
- 材質…ポリウレタン ●マグネット付
- φ20mmまでのワークピースをしっかりと保持します。