

工具セット

樹脂配管工具

ステンレス・フレキ管工具

スチール管(ガス管・水道管)配管工具

プライヤー

電動ねじ切り機



品番	ねじ切り能力	価格	税込価格(10%)
EA350XB-1	1/4B~2B (8A~50A)	435,000円	478,500円

●モーター…単相100V・600W シリースモーター(ブレーキ付)
●無負荷回転数…42rpm ●自動切上
●オイルタンク容量…2.5ℓ ●重量…46kg
●サイズ…620×400×395(H)mm


ねじ切りセット(ラチェット式)



品番	ねじ切り能力	価格	税込価格(10%)
EA350EA	3/8"~2"	79,000円	86,900円

●携帯性に優れ、ねじ切りサイズに合わせてハンドル長を調整できます
●本体全長…900mm(380・640mmに調整可能)
●付属ダイヘッド&チェザー(BSP)…3/8"・1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2"
●重量…13.6kg ●ケース付

ダイヘッド&チェザー



●適応機種…
EA350EA-EC
IEEA350-ED-EH-1-EH-2

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA350EB-2	1/4"	6,190円	6,809円
EA350EB-3	3/8"	6,190円	6,809円
EA350EB-4	1/2"	6,190円	6,809円
EA350EB-6	3/4"	6,190円	6,809円
EA350EB-8	1"	6,300円	6,930円
EA350EB-12	1 1/4"	7,990円	8,789円
EA350EB-14	1 1/2"	13,450円	14,795円
EA350EB-16	2"	13,450円	14,795円

替チェザー(4個入)

EA350EB-102	1/4"	3,300円	3,630円
EA350EB-103	3/8"	3,300円	3,630円
EA350EB-104	1/2"	3,300円	3,630円
EA350EB-106	3/4"	3,300円	3,630円
EA350EB-108	1"	3,300円	3,630円
EA350EB-112	1 1/4"	4,570円	5,027円
EA350EB-114	1 1/2"	5,440円	5,984円
EA350EB-116	2"	6,690円	7,359円

パイプサポート



品番	高さ調整(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA348RB-21	590~840	10.4	49,800円	54,780円

電動ねじ切り機



品番	ねじ切り能力	価格	税込価格(10%)
EA350XC-2B	1/4B~3B(8A~80A)	515,000円	566,500円

●無負荷回転数…31rpm ●サイズ…770×480×405(H)mm ●重量…65kg
●オイルタンク容量…4.0ℓ ●自動切上

チェザー(替刃/4個入)

品番	サイズ	適用機種	価格	税込価格(10%)
EA350XA-11	1/2"~3/4"	EA350XB-1 EA350XC-2B	9,800円	10,780円
EA350XC-11	1"~2"	EA350XB-1 EA350XC-2B	14,500円	15,950円
EA350XC-12	2 1/2"~3"	EA350XB-1 EA350XC-2B	14,500円	15,950円

ねじ切りセット(ラチェット式)



品番	付属ダイヘッド&チェザー	価格	税込価格(10%)
EA350EC	1/2"・3/4"・1"・1 1/4"	43,950円	48,345円

●携帯性に優れ、ねじ切りサイズに合わせてハンドル長を調整できます
●本体全長…600mm(350mmに調整可能)
●重量…5.5kg ●ケース付

ねじ切りセット(ラチェット式)



品番	付属ダイヘッド&チェザー	価格	税込価格(10%)
EA350RV	1/2"・3/4"・1"	33,000円	36,300円

チェザー(替刃/2個1組)

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA350RV-15	1/2"	5,000円	5,500円
EA350RV-20	3/4"	5,000円	5,500円
EA350RV-25	1"	5,000円	5,500円

オプションチェザー(2個1組)

EA350RV-8	1/4"	5,000円	5,500円
EA350RV-10	3/8"	5,000円	5,500円
EA350RV-32	1 1/4"	5,000円	5,500円

●ねじ切り能力…1/4"~1 1/4"
●用途…水道・ガス管
●本体全長…620mm ●重量…4.2kg ●ケース付

パイプスタンド



品番	高さ調整(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA348RB-26	660~1070	13.2	59,500円	65,450円

●モーター…単相100V・600W シリースモーター(ブレーキ付)



REX

ねじ切りセット(ラチェット式)



品番	付属ダイヘッド&チェザー	価格	税込価格(10%)
EA350SA-1	1/2"・3/4"・1"・1 1/4"	33,500円	36,850円

●水道管やガス管のねじ切り加工に
●ねじ切り能力…1/2"~1 1/4" ●本体全長…545mm
●重量…5.5kg ●樹脂ケース付

パイプスタンド



品番	高さ調整(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA348RB	510~960	9.5	21,900円	24,090円

折りたたみ式
EA348RB-5 510~960 9.5 35,200円 38,720円



品番	最大能力	価格	税込価格(10%)
EA348RB-3	300A(12')	19,000円	20,900円

ボールヘッドパイプスタンド



品番	高さ調整(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA348DB-1	770~1240	12.8	35,000円	38,500円

●パイプ能力…42~450mm
●最大荷重…500kg
●スチール製


ねじりセット(ラチェット式)



品番	付属ダイヘッド&チェザー	価格	税込価格(10%)
EA350SA-4	1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2"	68,500円	75,350円

●水道管やガス管のねじ切り加工に
●ねじ切り能力…1/2"~2"
●本体全長…870mm
●重量…10.5kg
●樹脂ケース付

ダイヘッド&チェザー



品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA350SB-2	1/4"	5,830円	6,413円
EA350SB-3	3/8"	5,830円	6,413円
EA350SB-4	1/2"	5,830円	6,413円
EA350SB-6	3/4"	5,830円	6,413円
EA350SB-8	1"	6,780円	7,458円
EA350SB-12	1 1/4"	7,990円	8,789円
EA350SB-13	1 1/2"	12,000円	13,200円
EA350SB-16	2"	12,000円	13,200円

替チェザー(4個)

EA350SB-102	1/4"	4,060円	4,466円
EA350SB-103	3/8"	4,060円	4,466円
EA350SB-104	1/2"	4,060円	4,466円
EA350SB-106	3/4"	4,060円	4,466円
EA350SB-108	1"	4,060円	4,466円
EA350SB-112	1 1/4"	4,060円	4,466円
EA350SB-113	1 1/2"	6,530円	7,183円
EA350SB-116	2"	6,530円	7,183円

ローラーヘッドパイプスタンド



品番	高さ調整(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA348RB-15	740~1120	8.6	37,400円	41,140円

★ローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けすることができます。

3サイズねじりツール



品番	付属ダイヘッド&チェザー(BSP)	価格	税込価格(10%)
EA350RK	1/2"・3/4"・1"	取扱中止	

チェザー(替刃/4個1組)

EA350RK-4	1/2"	取扱中止	6,600円	7,260円
EA350RK-6	3/4"	取扱中止	6,600円	7,260円
EA350RK-8	1"	取扱中止	7,100円	7,810円

●1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要がありません
●ねじ切り能力…1/2"~1"
●本体全長…1000mm ●重量…4.6kg
●左右のハンドル(取外し可能)によって2人での操作も可能です。