

### リコイルキット

(オーストラリア)




品番	サイズ	リコイル数	価格	税込価格(10%)
EA949VA-3A	M3-0.5(並)	15個	9,240円	10,164円
EA949VA-4A	M4-0.7(並)	15個	6,160円	6,776円
EA949VA-5A	M5-0.8(並)	15個	6,160円	6,776円
EA949VA-6A	M6-1.0(並)	15個	6,160円	6,776円
EA949VA-7A	M7-1.0(並)	15個	7,700円	8,470円
EA949VA-8A	M8-1.25(並)	15個	6,160円	6,776円
EA949VA-8BA	M8-1.0(細)	15個	7,100円	7,810円
EA949VA-10A	M10-1.5(並)	10個	9,240円	10,164円
EA949VA-10BA	M10-1.25(細)	10個	9,240円	10,164円
EA949VA-10CA	M10-1.0(極細)	10個	9,240円	10,164円
EA949VA-12A	M12-1.75(並)	10個	10,300円	11,330円
EA949VA-12BA	M12-1.5(細)	10個	10,300円	11,330円
EA949VA-12CA	M12-1.25(極細)	10個	10,300円	11,330円
EA949VA-14A	M14-2.0(並)	6個	12,900円	14,190円
EA949VA-14BA	M14-1.5(細)	6個	12,900円	14,190円
EA949VA-14CA	M14-1.25(極細)	6個	12,900円	14,190円
EA949VA-16A	M16-2.0(並)	6個	13,700円	15,070円
EA949VA-16BA	M16-1.5(細)	6個	13,700円	15,070円
EA949VA-18A	M18-2.5(並)	6個	18,000円	19,800円
EA949VA-18BA	M18-2.0(細)	6個	22,300円	24,530円
EA949VA-18CA	M18-1.5(極細)	6個	18,000円	19,800円
EA949VA-20A	M20-2.5(並)	6個	19,700円	21,670円
EA949VA-20BA	M20-2.0(細)	6個	19,700円	21,670円
EA949VA-20CA	M20-1.5(極細)	6個	19,700円	21,670円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リコイル挿入工具(タップ差込穴無)・リコイルタップ・下穴用ドリル・マグネット式タンク折取工具(-14A～20CAには下穴用ドリルと折取工具は付属していません)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

### リコイルインサートねじ(極細目)

(オーストラリア)



品番	サイズ	全長(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949VF-10S	M10-1.0	10	10	820円	902円
EA949VF-10M	M10-1.0	15	10	910円	1,001円
EA949VF-12S	M12-1.25	12	10	1,270円	1,397円
EA949VF-12M	M12-1.25	18	10	1,450円	1,595円
EA949VF-12L	M12-1.25	24	10	1,730円	1,903円
EA949VF-14M	M14-1.5	21	5	1,150円	1,265円
EA949VF-18M	M18-1.5	27	5	2,180円	2,398円
EA949VF-20M	M20-1.5	30	5	2,270円	2,497円

### リコイルとタンダレスリコイルの作業時間の違い

**従来のインサートの作業**

作業時間 **35秒**

① 装着 ② 挿入 ③ 折り取り

ハンマー  
折り取りポンチ

**タンダレス・インサートの作業**

作業時間 **6.5秒**

① 装着 ② 挿入 ③ 完了

### リコイルキット

(オーストラリア)



品番	サイズ	リコイル数	価格	税込価格(10%)
EA949VB-6A	M6-1.0(並)	15個	7,950円	8,745円
EA949VB-8A	M8-1.25(並)	15個	7,950円	8,745円
EA949VB-10A	M10-1.5(並)	10個	11,200円	12,320円
EA949VB-10BA	M10-1.25(細)	10個	11,200円	12,320円
EA949VB-12BA	M12-1.5(細)	10個	13,700円	15,070円
EA949VB-14BA	M14-1.5(細)	6個	15,400円	16,940円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リコイル挿入工具(タップ差込穴無)・パイロットタップ・マグネット式タンク折取工具(-14BAには付属していません)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

### リコイルプラグ(スパークプラグ用)

(オーストラリア)



品番	サイズ	リコイル数	価格	税込価格(10%)
EA949VB-10CA	M10-1.0(極細)	10個	10,300円	11,330円
EA949VB-12CA	M12-1.25(極細)	10個	12,000円	13,200円
EA949VB-14CA	M14-1.25(極細)	12個	13,700円	15,070円
EA949VB-18CA	M18-1.5(極細)	6個	21,400円	23,540円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リコイル挿入工具(タップ差込穴無)・パイロットタップ・マグネット式タンク折取工具(-14CA、-18CAには折取工具は付属していません)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

### [タンダレス]リコイルインサートねじ(並目)

(オーストラリア)



品番	サイズ	全長(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949VR-3S	M3-0.5	3	100	3,920円	4,312円
EA949VR-3M	M3-0.5	4.5	100	4,260円	4,686円
EA949VR-3L	M3-0.5	6	100	4,580円	5,038円
EA949VR-4S	M4-0.7	4	100	3,920円	4,312円
EA949VR-4M	M4-0.7	6	100	4,260円	4,686円
EA949VR-4L	M4-0.7	8	100	4,900円	5,390円
EA949VR-5S	M5-0.8	5	100	3,920円	4,312円
EA949VR-5M	M5-0.8	7.5	100	4,420円	4,862円
EA949VR-5L	M5-0.8	10	100	4,900円	5,390円
EA949VR-6S	M6-1.0	6	100	4,080円	4,488円
EA949VR-6M	M6-1.0	9	100	4,420円	4,862円
EA949VR-6L	M6-1.0	12	100	4,900円	5,390円
EA949VR-8S	M8-1.25	8	100	4,580円	5,038円
EA949VR-8M	M8-1.25	12	100	4,900円	5,390円
EA949VR-8L	M8-1.25	16	100	5,080円	5,588円
EA949VR-10S	M10-1.5	10	100	5,560円	6,116円
EA949VR-10M	M10-1.5	15	100	5,900円	6,490円
EA949VR-10L	M10-1.5	20	100	6,370円	7,007円
EA949VR-12S	M12-1.75	12	100	7,850円	8,635円
EA949VR-12M	M12-1.75	18	100	10,600円	11,660円
EA949VR-12L	M12-1.75	24	100	14,200円	15,620円
EA949VR-16S	M16-2.0	16	100	41,700円	45,870円
EA949VR-16M	M16-2.0	24	100	44,700円	49,170円
EA949VR-16L	M16-2.0	32	100	51,000円	56,100円

- タンダレスを折り取る必要がありません。
- 作業時間を大幅に短縮できます。

### [UNC]リコイルキット

(オーストラリア)



品番	サイズ	リコイル数	価格	税込価格(10%)
EA949VG-1A	#8-32	15個	6,840円	7,524円
EA949VG-2A	#10-24	15個	6,840円	7,524円
EA949VG-3A	#12-24	15個	10,300円	11,330円
EA949VG-4A	¼"-20	15個	6,840円	7,524円
EA949VG-5A	⅝"-18	15個	6,840円	7,524円
EA949VG-6A	¾"-16	10個	10,300円	11,330円
EA949VG-7A	⅞"-14	10個	10,300円	11,330円
EA949VG-8A	1½"-13	10個	11,600円	12,760円
EA949VG-9A	⅝"-11	6個	16,300円	17,930円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リング挿入工具(タップ差込穴無)・下穴用ドリル・リコイルタップ・マグネット式タンク折取工具(-9Aには下穴用ドリルと折取工具は付属していません)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

### リコイルインサートねじ(並目)


(オーストラリア)



品番	サイズ	全長(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949VD-3S	M3-0.5	3	10	620円	682円
EA949VD-3M	M3-0.5	4.5	10	640円	704円
EA949VD-3L	M3-0.5	6	10	660円	726円
EA949VD-4S	M4-0.7	4	10	620円	682円
EA949VD-4M	M4-0.7	6	10	640円	704円
EA949VD-4L	M4-0.7	8	10	660円	726円
EA949VD-5S	M5-0.8	5	10	620円	682円
EA949VD-5M	M5-0.8	7.5	10	640円	704円
EA949VD-5L	M5-0.8	10	10	660円	726円
EA949VD-6S	M6-1.0	6	10	620円	682円
EA949VD-6M	M6-1.0	9	10	640円	704円
EA949VD-6L	M6-1.0	12	10	660円	726円
EA949VD-7S	M7-1.0	7	10	640円	704円
EA949VD-7M	M7-1.0	10.5	10	660円	726円
EA949VD-7L	M7-1.0	14	10	800円	880円
EA949VD-8S	M8-1.25	8	10	660円	726円
EA949VD-8M	M8-1.25	12	10	730円	803円
EA949VD-8L	M8-1.25	16	10	820円	902円
EA949VD-10S	M10-1.5	10	10	820円	902円
EA949VD-10M	M10-1.5	15	10	910円	1,001円
EA949VD-10L	M10-1.5	20	10	1,180円	1,298円
EA949VD-12S	M12-1.75	12	10	1,270円	1,397円
EA949VD-12M	M12-1.75	18	10	1,450円	1,595円
EA949VD-12L	M12-1.75	24	10	1,730円	1,903円
EA949VD-14S	M14-2.0	14	5	1,000円	1,100円
EA949VD-14M	M14-2.0	21	5	1,150円	1,265円
EA949VD-14L	M14-2.0	28	5	1,640円	1,804円
EA949VD-16S	M16-2.0	16	5	1,270円	1,397円
EA949VD-16M	M16-2.0	24	5	1,550円	1,705円
EA949VD-16L	M16-2.0	32	5	2,000円	2,200円
EA949VD-18M	M18-2.5	27	5	2,180円	2,398円
EA949VD-20M	M20-2.5	30	5	2,270円	2,497円

### リコイルインサートねじ(極細目)

(オーストラリア)



- 材質…ステンレス(SUS304)
- スパークプラグ用

品番	サイズ	全長(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949VF-14SS	M14-1.25	8.4	5	1,730円	1,903円
EA949VF-14MS	M14-1.25	12.4	5	2,270円	2,497円
EA949VF-14LS	M14-1.25	16.4	5	2,450円	2,695円
EA949VF-18MS	M18-1.5	7	5	2,270円	2,497円

### [UNF]リコイルキット

(オーストラリア)




品番	サイズ	リコイル数	価格	税込価格(10%)
EA949VH-1A	#8-36	15個	12,000円	13,200円
EA949VH-2A	#10-32	15個	6,840円	7,524円
EA949VH-3A	#12-28	15個	10,300円	11,330円
EA949VH-4A	¼"-28	15個	6,840円	7,524円
EA949VH-5A	⅝"-24	15個	6,840円	7,524円
EA949VH-6A	¾"-24	10個	10,300円	11,330円
EA949VH-7A	⅞"-20	10個	10,300円	11,330円
EA949VH-8A	1½"-20	10個	11,600円	12,760円
EA949VH-9A	⅝"-18	6個	16,300円	17,930円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リング挿入工具(タップ差込穴無)・下穴用ドリル・リコイルタップ・マグネット式タンク折取工具(-9Aには下穴用ドリルと折取工具は付属していません)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

### リコイルインサートねじ(細目)

(オーストラリア)



品番	サイズ	全長(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949VE-8S	M8-1.0	8	10	660円	726円
EA949VE-8M	M8-1.0	12	10	730円	803円
EA949VE-8L	M8-1.0	16	10	820円	902円
EA949VE-10S	M10-1.25	10	10	820円	902円
EA949VE-10M	M10-1.25	15	10	910円	1,001円
EA949VE-10L	M10-1.25	20	10	1,180円	1,298円
EA949VE-12S	M12-1.5	12	10	1,270円	1,397円
EA949VE-12M	M12-1.5	18	10	1,450円	1,595円
EA949VE-12L	M12-1.5	24	10	1,730円	1,903円
EA949VE-14S	M14-1.5	14	5	1,000円	1,100円
EA949VE-14M	M14-1.5	21	5	1,150円	1,265円
EA949VE-14L	M14-1.5	28	5	1,640円	1,804円
EA949VE-16S	M16-1.5	16	5	1,270円	1,397円
EA949					